

**Ipari Ethernet  
IE-BI-LCD-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



FO LC betétek a dugaszolható csatlakozókhoz, 1 / 4 / 14 változat

**Általános rendelési adatok**

Típus	IE-BI-LCD-MM-C
Rendelési szám	<a href="#">1964420000</a>
Verzió	LC-betét, Válaszfalbetét, LC-duplex, multimódusú
GTIN (EAN)	4032248649037
Menny.	10 Stück

**Ipari Ethernet  
IE-BI-LCD-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	14,9 g
-------------	--------

**Hőmérsékletek**

Páratartalom	0&hellip;85% relatív páratartalom	Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C

**Általános adatok**

1. csatlakozás	LC Duplex	Beillesztési veszteség	≤ 0,4 dB
Dugaszolási ciklusok	1000	Elemi szál típusa	Multimódusú
Ház fő anyaga	PBT cink présöntvény	Konfiguráció	Csatlakozó dugalj és aljzat 1., 4. és 14. változatú házakhoz
Páratartalom	0&hellip;85% relatív páratartalom	Visszatérési veszteség (csillapítás)	≥ 30 dB
Védelmi osztály	IP67 házzal	Árucikk leírása	Válaszfalbetét, LC-duplex, multimódusú

**Szabványok**

Csatlakozó, standard	IEC 61754-20
----------------------	--------------

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001121	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-40-17
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-22
eClass 9.1	19-07-01-22		

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">GOST Approval</a>
Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
User Documentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>

**Ipari Ethernet  
IE-BI-LCD-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok****Méretrajz**