

**OMNIMATE Housing - TERMINALBOX
KOPL MCZ 1.5 1816**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Nyitott miniatűr készülékház modulós sorkapocsformátumban, öt húzórugós csatlakozással. Az átlátszó csuklós felső lemez feliratozáshoz használható és hozzáférést biztosít a potenciométerhez és az állapotkijelzőkhöz. A felső három csatlakozót dugaszolható keresztösszekötőkkel át lehet kötni. Fedőlap is kapható a ház lezárásához.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| Típus | KOPL MCZ 1.5 1816 |
| Rendelési szám | 2224040000 |
| Verzió | Kis ház, OMNIMATE Housing - TERMINALBOX fehér, Fej |
| GTIN (EAN) | 4008190967413 |
| Menny. | 18 Stück |

**OMNIMATE Housing - TERMINALBOX
KOPL MCZ 1.5 1816**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 0,16 g |
|-------------|--------|

Rendszer karakterisztika

| | | | |
|----------|-----|-----------------|------|
| Változat | Fej | Védelmi osztály | IP20 |
|----------|-----|-----------------|------|

Anyagjellemzők

| | | | |
|-----------------------------------------|--------|------------------------------------------|----------|
| Szín | fehér | Színskála (hasonló) | RAL 9010 |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2 | Tárolási hőmérséklet, min. | -25 °C |
| Tárolási hőmérséklet, max. | 55 °C | Max. relatív páratartalom tárolás közben | 80 % |
| Üzemi hőmérséklet, min. | -50 °C | Üzemi hőmérséklet, max. | 120 °C |
| Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min. | -25 °C | Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max. | 120 °C |

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001284 | ETIM 5.0 | EC002848 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 6.2 | 27-14-92-14 |
| eClass 7.1 | 27-14-92-14 | eClass 8.1 | 27-14-92-14 |

Jóváhagyások

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | FL ANALO.SIGN.CONV.EN MB DEVICE MANUF.EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**OMNIMATE Housing - TERMINALBOX
KOPL MCZ 1.5 1816**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

