


**OMNIMATE Housing - TERMINALBOX
RA MCZ1.5 DKBG 1674**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Nyitott miniatűr készülékház modulos sorkapocsformátumban, öt húzórugós csatlakozással. Az átlátszó csuklós felső lemez feliratozáshoz használható és hozzáférést biztosít a potenciométerhez és az állapotkijelzőkhöz. A felső három csatlakozót dugaszolható keresztösszekötőkkel át lehet kötni. Fedőlap is kapható a ház lezárásához.

Általános rendelési adatok

Típus	RA MCZ1.5 DKBG 1674
Rendelési szám	2224240000
Verzió	Kis ház, OMNIMATE Housing - TERMINALBOX szürke-bézs, Bővítő keret
GTIN (EAN)	4032248126262
Menny.	25 Stück

**OMNIMATE Housing - TERMINALBOX
RA MCZ1.5 DKBG 1674**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	8,612 g
-------------	---------

Rendszer karakterisztika

Változat	Bővítő keret	Védelmi osztály	IP20
----------	--------------	-----------------	------

Anyagjellemzők

Szín	szürke-bézs	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Tárolási hőmérséklet, min.	-25 °C	Tárolási hőmérséklet, max.	55 °C
Max. relatív páratartalom tárolás közben	80 %	Üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	120 °C	Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min.	-25 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.	120 °C		

Besorolások

ETIM 3.0	EC001284	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	FL ANALO.SIGN.CONV.EN MB DEVICE MANUF.EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
Engineering Data	PCB contour with soldering pads

**OMNIMATE Housing - TERMINALBOX
RA MCZ1.5 DKBG 1674**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Mounting with
8857560000 MCZ 5

