

PLUG sorozat
PRC Haltebuegel

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image

A PLUGSERIES nagy teljesítmény/áram biztonságos kapcsolására alkalmas. A moduláris rendszer lehetővé teszi, hogy a hagyományos reléket és LED kijelzőket könnyen be lehessen dugni. A tartó és szétszerelő kengyelek biztonságos rögzítést nyújtanak. Előszerelt relék 1 vagy 2 váltóérintkezővel és a 24 V-230 V bemeneti feszültség teszi teljessé a termékcsaládot. A dugaszolható ZQV 2,5 keresztösszekötők lehetővé teszik, hogy a multiplexereket gyorsan be lehessen állítani az egyszerű egymás melletti szerelhetőség miatt.

Általános rendelési adatok

Rendelkezésre álló egység	2017-12-31
Típus	PRC Haltebuegel
Rendelési szám	8536700000
Verzió	PLUG sorozat, Tartókengyel
GTIN (EAN)	4032248171965
Menny.	100 Stück

**PLUG sorozat
PRC Haltebuegel**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	15 mm	Szélesség (coll)	0,591 inch
Magasság	10 mm	Magasság (coll)	0,394 inch
Mélység	31,5 mm	Mélység (coll)	1,24 inch
Nettó tömeg	2,46 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	50 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...50 °C		

Általános adatok

Anyag	Műanyag	Szín	fekete
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Szigetelések koordinálása

Védelmi osztály	IP20
-----------------	------

Besorolások

ETIM 3.0	EC001456	ETIM 4.0	EC001456
ETIM 5.0	EC002586	ETIM 6.0	EC002586
UNSPSC	30-21-19-17	eClass 5.1	27-37-16-03
eClass 6.2	27-37-16-03	eClass 7.1	27-37-92-08
eClass 8.1	27-37-92-08	eClass 9.1	27-37-16-92

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

LetöltésekTervezési adatok [EPLAN, WSCAD](#)