

**RIDERSERIES RCM
SCM-I CLIP P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image

Műanyag tartókengyel a RIDERSERIES RCM relékhez.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Típus | SCM-I CLIP P |
| Rendelési szám | 8869440000 |
| Verzió | RIDERSERIES RCM, Tartókengyel |
| GTIN (EAN) | 4032248614295 |
| Menny. | 10 Stück |

**RIDERSERIES RCM
SCM-I CLIP P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség | 27 mm | Szélesség (coll) | 1,063 inch |
| Magasság | 37,8 mm | Magasság (coll) | 1,488 inch |
| Mélység | 54,2 mm | Mélység (coll) | 2,134 inch |
| Nettó tömeg | 4,744 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|----------------------------|---|----------------------------|----------------|
| Páratartalom | 40 °C / 93 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül | Tárolási hőmérséklet, max. | 85 °C |
| Tárolási hőmérséklet, min. | -40 °C | Üzemi hőmérséklet, max. | 70 °C |
| Üzemi hőmérséklet, min. | -40 °C | Üzemi hőmérséklet | -40 °C...70 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -40 °C...85 °C | | |

Általános adatok

| | | | |
|-------|---------|------|--------------|
| Anyag | Műanyag | Szín | narancssárga |
|-------|---------|------|--------------|

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0 | EC001456 | ETIM 5.0 | EC002586 |
| ETIM 6.0 | EC002586 | UNSPSC | 30-21-19-17 |
| eClass 5.1 | 27-37-16-03 | eClass 6.2 | 27-37-16-03 |
| eClass 7.1 | 27-37-92-08 | eClass 8.1 | 27-37-92-08 |
| eClass 9.1 | 27-37-16-92 | | |

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

| | |
|--------------------|---|
| Brochure/Catalogue | CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN |
| Engineering Data | STEP |
| Tervezési adatok | EPLAN.WSCAD |

**RIDERSERIES RCM
SCM-I CLIP P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dimensional drawing