

kábelsaru, záróelem LIS 1,5M6 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Szigetelt PVC villás kábelcsatlakozó vagy PC/PA

- Hagományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

Általános rendelési adatok

Típus	LIS 1,5M6 V
Rendelési szám	9200330000
Verzió	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,piros
GTIN (EAN)	4032248410156
Menny.	100 Stück

**kábelsaru, záróelem
LIS 1,5M6 V**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	27,9 mm	Szélesség (coll)	1,098 inch
Mélység	5,8 mm	Mélység (coll)	0,228 inch
Nettó tömeg	1,02 g		

Csatlakozások

Anyag/műanyag	PVC	Azonosító szín	piros
Belső átmérő (d1)	6,4 mm	Csatlakozósűrűség (S1)	0,75 mm
Külső átmérő (d)	11 mm	Méret	M 6
Méret (csavar)	M 6	Műanyag gallér hossza (b)	11,3 mm
Műanyag gallér átmérője (D)	4 mm	Szigetelés	Rendelkezésre áll
Vezeték-keresztmetszet, max.	1,5 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm ²

Besorolások

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-40-02-04
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Tervezési adatok	EPLAN

**kábelsaru, záróelem
LIS 1,5M6 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok**