

**kábelsaru, záróelem
LIF 2,5F488 R**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Szigetelt csúszósaru-hüvelyek, PVC-ből, vörösréz
hüvellyel**

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcserrel

Általános rendelési adatok

Típus	LIF 2,5F488 R
Rendelési szám	9200550000
Verzió	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410392
Menny.	100 Stück

**kábelsaru, záróelem
LIF 2,5F488 R**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	19,2 mm	Szélesség (coll)	0,756 inch
Mélység	6,4 mm	Mélység (coll)	0,252 inch
Nettó tömeg	0,75 g		

Csatlakozások

Anyag/műanyag	PVC	Azonosító szín	kék
Csatlakozási szélesség (d2)	4,8 mm	Csatlakozási sűrűség (d3)	0,8 mm
Méret	4,8 x 0,8 mm	Méret (lapos csatlakozó)	4,8 x 0,8 mm
Műanyag gallér hossza (b)	10 mm	Műanyag gallér átmérője (D)	5 mm
Szigetelés	Rendelkezésre áll	Vezeték-keresztmetszet, max.	2,5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	1,5 mm ²		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000524	ETIM 4.0	EC000524
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC000516
UNSPSC	56-11-15-08	eClass 5.1	27-40-02-18
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-44-03-92
eClass 9.1	27-40-02-90		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Tervezési adatok	EPLAN

Adatlap**kábelsaru, záróelem
LIF 2,5F488 R**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok