


CRIMPFOX-M

Rendelési szám: 1212072



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212072>

Alapfogó, különböző érintkezőtípusokhoz való préselőbetétek befogására

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 452519
Csomag	1
Vámtarifa	82032000
Katalógusoldal információ	Oldal 412 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.09.26



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Hossz (b)	234 mm
Magasság	31 mm
Szélesség (a)	64 mm
Szín	fekete
Préselés	univerzális

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
szerszámok		
1212080	CRIMPFOX-M 10/DIE	Préselőbetét, Crimpfox-M-hez, 0,25 - 10 mm ² -es kábelsarukhoz, sorolható tárolódobozba csomagolva
1212081	CRIMPFOX-M 25/DIE	Préselőbetét, Crimpfox-M-hez, 16 - 25 mm ² -es kábelsarukhoz, sorolható tárolódobozba csomagolva
1212082	CRIMPFOX-M 50/DIE	Préselőbetét, Crimpfox-M-hez, 35 - 50 mm ² -es kábelsarukhoz, sorolható tárolódobozba csomagolva
1212087	CRIMPFOX-M CX-1/DIE	Préselőbetét, Crimpfox-M-hez, a következő koaxiális csatlakozókhoz: RG 174, RG 179 / BNC / TNC , sorolható tárolódobozba csomagolva
1212088	CRIMPFOX-M CX-2/DIE	Préselőbetét, Crimpfox-M-hez, RG 58/ 59/ 62/ 71 koaxiális csatlakozókhoz (BNC/TNC), sorolható tárolódobozba csomagolva
1212089	CRIMPFOX-M CX-3/DIE	Préselőbetét, Crimpfox-M-hez, a következő koaxiális csatlakozókhoz: CATV RG 6,59, sorolható tárolódobozba csomagolva
1212282	CRIMPFOX-M HS-1/DIE	Préselőbetét a Crimpfox-M számára, 0,1 - 0,4 mm ² és 4 - 6 mm ² méretű zsugorösszekötőkhöz (világoszöld, sárga), sorolható tárolódobozba csomagolva
1212077	CRIMPFOX-M RC 10/DIE	Préselőbetét, Crimpfox-M-hez, 4 - 10 mm ² -es nem szigetelt kábelsarukhoz, sorolható tárolódobozba csomagolva
1212078	CRIMPFOX-M RC 2,5/DIE	Préselőbetét, Crimpfox-M-hez, 0,75 - 2,5 mm ² -es nem szigetelt kábelsarukhoz, sorolható tárolódobozba csomagolva
1212079	CRIMPFOX-M RC 6/DIE	Préselőbetét, Crimpfox-M-hez, 0,5 - 6 mm ² -es nem szigetelt kábelsarukhoz, sorolható tárolódobozba csomagolva
1212074	CRIMPFOX-M RCI 2,5/DIE	Préselőbetét, Crimpfox-M-hez, 0,5 - 1,5 mm ² és 1,5 - 2,5 mm ² (piros, kék) keresztmetszetű szigetelt kábelsarukhoz, tárolódobozba csomagolva

1212073	CRIMPFOX-M RCI 6/DIE	Préselőbetét, Crimpfox-M-hez, 0,1 - 0,4 mm ² és 4 - 6 mm ² (világoszöld, sárga) keresztmetszetű szigetelt kábelsarukhoz, sorolható tárolódobozba csomagolva
1212091	CRIMPFOX-M RJ11/DIE	Préselőbetét, Crimpfox-M-hez, árnyékolatlan RJ11 dugaszokhoz, sorolható tárolódobozba csomagolva
1212090	CRIMPFOX-M RJ45/DIE	Préselőbetét, Crimpfox-M-hez, árnyékolatlan RJ45 dugaszokhoz, sorolható tárolódobozba csomagolva
1212083	CRIMPFOX-M SC 1/DIE	Préselőbetét, Crimpfox-M-hez, 0,1 - 1 mm ² -es nem szigetelt csúszósaru hüvelyekhez, sorolható tárolódobozba csomagolva
1212084	CRIMPFOX-M SC 2,5/DIE	Préselőbetét, Crimpfox-M-hez, 0,5 - 2,5 mm ² -es nem szigetelt dugaszhüvelyekhez
1212085	CRIMPFOX-M SC 6/DIE	Préselőbetét, Crimpfox-M-hez, 0,5 - 6 mm ² -es nem szigetelt csúszósarukhoz, sorolható tárolódobozba csomagolva
1212076	CRIMPFOX-M TC 10/DIE	Préselőbetét, Crimpfox-M-hez, 6 - 10 mm ² -es csavart érintkezőkhöz, tárolódobozba csomagolva
1212075	CRIMPFOX-M TC 4/DIE	Préselőbetét, Crimpfox-M-hez, 0,14 - 4 mm ² -es csavart érintkezőkhöz, sorolható tárolódobozba csomagolva

Általános

1212471	CRIMPFOX-M SR 6-1/DIE	Betét, MC3 szolárcsatlakozóhoz, oldalsó bevezetés, 2,5 - 6 mm ²
1212472	CRIMPFOX-M SR 6-2/DIE	Betét, MC4 szolárcsatlakozóhoz, oldalsó bevezetés, 2,5 - 6 mm ²
1212473	CRIMPFOX-M SR 6-3/DIE	Betét, SOLARLOK szolárcsatlakozóhoz, oldalsó bevezetés, 2,5 - 6 mm ²

CRIMPFOX-M Rendelési szám: 1212072

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212072>

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;