


## SF-ASD 21 SET 230V

Rendelési szám: 1212530

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212530>

Akkumulátáros csavarozókészlet kofferben, két akkuval, 230 V-os töltővel, 3 bittel, kétsebességes hajtással, jobbra - balra forgás és 21 fokozatú tengelykapcsoló 600 ford/perc fordulatszámig, hatszögű gyorscsatlakozó fúrótokmány, beépített lámpa, védőkupak a forgatónyomatékok szándékolatlan elállítására ellen.

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 589451
Csomag	1
Vámtarifa	84672920
Katalógusoldal információ	Oldal 425 (CAT-5-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2010.06.24



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

---

#### Termékkészletek

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>Allgemein</b>		
1212532	SF-ASD 21	Akkus csavarozó, jobbra / balra forgás, 21 fokozatú tengelykapcsoló, max. 600 ford/perc, 6,3 mm-es hatlapú gyorscsatlakozó fűrótkmány, 0,3 - 4,4 Nm között állítható nyomaték, felpattintható védőkupak szándékolatlan elállítás ellen
1212535	SF-ASD 21/CHARGER 230V	Tartalék töltőkészülék, az SF-ASD 21 akkus csavarhúzóhoz, 230 V
1212580	SF-BIT-PH 2-50	Csavarhúzó betét, keresztornyos PH, E6,3-1/4" hajtás, méret: PH 2 x 50 mm, edzett, a DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173 szerinti tartóhoz
1212581	SF-BIT-PH 3-50	Csavarhúzó betét, keresztornyos PH, E6,3-1/4" hajtás, méret: PH 3 x 50 mm, edzett, a DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173 szerinti tartóhoz
1212568	SF-BIT-SL 0,6X3,5-50	Csavarhúzó betét, lapos, E6,3-1/4" hajtás, méret: 0,6 x 3,5 x 50 mm, edzett, a DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173 szerinti tartóhoz

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;