

PPS STANDARD M


Rendelési szám: 1206175



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1206175>

Profilvágó, NS 15 / NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 szabványos kalapsínek, valamint NLS-CU 3/10 nullavezető-gyűjtősínek darabolására, 2 stancoló betét befogadására, hüvelyk/metrikus mérősínekkel, szállításkor stancoló betétek nélkül

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 163280
Csomag	1
Vámtarifa	82034000
Katalógusoldal információ	Oldal 373 (CAT-5-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Hossz (b)	100 mm
Magasság	220 mm
Szélesség (a)	180 mm
Szín	fekete
Kivitel	Milliméter
A méreetsín hossza	1000 mm

Tanúsítványok

Tanúsítások

Ex tanúsítások:

Igényelt tanúsítások: GOST

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Általános		
1208924	PPS HYDRAULIC CYL	Hidraulikahenger
1206285	PPS TABLE	Munkapad, rögzítőcsavarok, furatok, sínvágó nélkül, 50 mm vastag rétegelt lemez, 700 x 1200 mm
1203563	PPS-ST (3,5X12)L	Lyukasztóbetét, ovális furathoz: 3,5 x 12 mm
1203550	PPS-ST (3,5X12)Q	Lyukasztóbetét, keresztirányú lyukhoz: 3,5 x 12 mm
1204892	PPS-ST (3,8)	Lyukasztóbetét, furatokhoz: 3,8 mm átmérő
1202616	PPS-ST (4,3)	Lyukasztóbetét, furatokhoz: 4,3 mm átmérő
1203534	PPS-ST (4,5X12)L	Lyukasztóbetét, ovális furathoz: 4,5 x 12 mm
1203547	PPS-ST (4,5X12)Q	Lyukasztóbetét, keresztirányú ovális furathoz: 4,5 x 12 mm
1202629	PPS-ST (5,3)	Lyukasztóbetét, furatokhoz: 5,3 mm átmérő
1202603	PPS-ST (5,5X12)L	Lyukasztóbetét, hosszirányú ovális furathoz: 5,5 x 12 mm
1203411	PPS-ST (5,5X12)Q	Lyukasztóbetét, keresztirányú lyukhoz: 5,5 x 12 mm
1204876	PPS-ST (6,35X15)L	Lyukasztóbetét, ovális furathoz: 6,35 x 15 mm
1202632	PPS-ST (6,4)	Lyukasztóbetét, furatokhoz: 6,4 mm átmérő
1202593	PPS-ST (6,5X15)L	Lyukasztóbetét, ovális furathoz: 6,5 x 15 mm
1203408	PPS-ST (6,5X15)Q	Lyukasztóbetét, keresztirányú lyukhoz: 6,5 x 15 mm
1204889	PPS-ST (7,0)	Lyukasztóbetét, furatokhoz: 7,0 mm átmérő
1202726	PPS-ST (8,4)	Lyukasztóbetét, furatokhoz: 8,4 mm átmérő

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;