



VOLTcraft®

Ⓧ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



04/12 verzió

Hálózati dugaszadapter SNG 12/1500-OW

Rend. sz. :51 83 65

RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

A készülék elektromos fogyasztók tápáramellátására szolgál. A készülék főleg dekoratív megvilágítások működtetésére alkalmas, amelyek LED-ekből és/vagy LED csikokból állnak, pl. egy karácsonyi jászol megvilágításához, valamint vitrinek, képkeretek vagy tükrök modern közvetlen vagy közvetett megvilágításához. A csatlakoztatott fogyasztó áramfelvételének nem szabad a termék maximális kimeneti teljesítményét túllépnie. A hálózati adapter tápellátása háztartási dugaszoló aljzatról (100-240 V AC, 50/60 Hz) biztosítható. A terméket csak száraz és zárt belső helyiségekben szabad használni. A termék rövidzár- és túltöltés elleni védelemmel rendelkezik.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a készüléket a fent leírtaktól eltérő célokra használja, a készülék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézhethet. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A SZÁLLÍTÁS TARTALMA

- Hálózati adapter
- Használati útmutató

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK



Figyelmesen olvassa át a használati útmutatót és kiemelten vegye figyelembe a biztonsági előírásokat. Ha nem tartja be a biztonsági előírásokat és a használati útmutatóban lévő, a szakszerű kezelésre vonatkozó útmutatásokat, az ezekből eredő személyi sérülésekért és anyagi károkért semminemű felelősséget nem vállalunk. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

a) Személyek / készülék

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert veszélyes játékszerré válhatnak gyermekek kezében.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettel, közvetlen napsugárzástól, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, ne használja tovább a készüléket, és védje meg a véletlen használatba vételtől. A biztonságos használat már nem biztosítható, ha a készüléknek
 - látható sérülései vannak,
 - már nem működik rendeltetésszerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.
- A készülék működtetésénél ügyeljen arra, hogy elegendő légáramlás legyen biztosítva. Soha ne fedje le a készüléket! Ne állítsa a készüléket asztalterítőre vagy szőnyegre! Helyezze szilárd, tűzbiztos alátétre.
- Hidegből meleg környezetbe való áthelyezés után a készüléket nem szabad azonnal csatlakoztatni. A kondenzvíz kárt okozhat a készülékben. Várja meg, amíg a készülék az új környezeti hőmérsékletet felveszi.
- Győződjön meg róla, hogy az adapter-kimenet nincs rövidre zárva.
- Soha ne öntsön ki folyadékot a készülék felett, ill. ne rakjon semmilyen folyadékot tartalmazó edényt (pl. virágvázát) a készülékre vagy annak közelébe, Fennáll a gyulladási vagy életveszélyes áramütés lehetősége!

- Úgy fektesse le a kábeleket, hogy senki se botolhasson meg és ne akadhatson el bennük. Sérülésveszély áll fenn.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy az elhelyezésekor a vezeték nem lett összenyomva, megtörve vagy éles peremektől nem sérült meg.
- A következő esetekben a hálózati dugót okvetlenül ki kell húzni a dugaszoló aljzatról:
 - a készülék tisztítása előtt
 - zivatar idején
 - ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket.

b) Egyebek

- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- Karbantartást, beállítást és javítást csak szakemberrel vagy

szakműhellyel végeztessen.

Amennyiben a megfelelő csatlakoztatással, illetve a használatlalt kapcsolatban olyan kérdései vannak, amelyekre az útmutató nem adott választ, forduljon műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

Voltcraft®, Lindenweg 15, D-92242 Hirschau, Tel. 0180/586 582 7.

ÜZEMBE HELYEZÉS



A készülék csatlakoztatásánál ügyeljen a helyes polarításra. A kábel plusz pólusa fehér szigeteléssel van jelölve.

Ügyeljen mindig arra, hogy az adapter csupasz végei megfelelő szigetelő anyaggal szigetelve legyenek. Ez érvényes arra az esetre, ha az adapter be van szerelve, és arra is, ha nincs beszerelve.

Húzza ki mindig a hálózati dugót, mielőtt a csatlakozókat a fogyasztóról leválasztja.

1. A LED-ek és LED csikok már előzetesen forrasztási pontokkal vannak ellátva, amelyekre az adapter csupasz végei rögzíthetők. Vigyázzon közben a helyes polarításra. Szigetelje a csatlakozásokat szerelés után megfelelő szigetelőanyaggal, például egy zsugorcsoval.
2. Csatlakoztassa a hálózati dugót egy szabvány háztartási dugaszoló aljzatba (100 - 240 V/AC, 50/60 Hz). Az adapter felső részén lévő LED jelzi az üzemenkész állapotot.
3. Húzza ki a dugaszolóaljzatról a hálózati adaptert, ha már nem használja.

TISZTÍTÁS

- Tisztítás előtt válassza le az adaptert a hálózati feszültségről és a fogyasztóról.
- Tisztítsa a házat száraz, puha tisztítókendővel.
- Ne használjon semmilyen súrolószert vagy oldószert.

ELTÁVOLÍTÁS



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagoknak tekintendők, és nem valók a háztartási szemétként!

Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

MŰSZAKI ADATOK

Bemenő feszültség.....	100 - 240 V/AC, 50/60 Hz
Bemeneti áram	350 mA
Kimenő feszültség.....	12 V/DC
Kimeneti áram	1500 mA
Kimenő teljesítmény	18 W
Kábelhossz.....	1,8 m
Üzemelési hőmérséklet.....	0 ... +35 °C
Üzemelési légnedvesség.....	20% – 85%
Tárolási hőmérséklet	-20 ... +60°C
Tárolási légnedvesség	10 - 90%
Méret (Szé x Ma x Mé)	73 x 51 x 82 mm
Súly.....	138 g

Ⓧ Impresszum

Ez a használati útmutató a Voltcraft®, Lindenweg 15, D-92242 Hirschau, Tel.-Nr. 0180/586 582 7 (www.voltcraft.de) kiadványa.

Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Mindennemű másolat, pl. fotokópia, mikrofilm vagy elektronikus adattfeldolgozásban való regisztrálás csak a kiadó írásbeli engedélyével lehetséges. Utányomás, kivonatos formában is, tilos.

Jelen használati útmutató megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején. A műszaki és kivitelezési változtatás jogát fenntartjuk.

© Copyright 2012 by

V1_0412_02-