


## ME 22,5 OT-MKDSO SET

Rendelési szám: 2907473

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2907473>

Elektronikaház felső rész, NYÁK sorkapocsblokkokkal teljes  
beültetéshez 16 pólusú, elektronikaház szélessége 22,5 mm

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 131562
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 671 (CAT-1-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános

Elektronikaház típus	Beépíthető készülékházak
Elektronikaház anyaga	Poliamid
Szín	zöld

#### Méretetek / pólusok

Építési magasság	38,5 mm
------------------	---------

Szélesség	22,5 mm
Pólusszám	16

#### Műszaki adatok

Szabvány szerinti csatlakozás	CUL
U <sub>N</sub> névleges feszültség	300 V
I <sub>N</sub> névleges áram	10 A
AWG/kcmil	30-12
Indikátor1	CUL1
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, UL Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


#### Termékkészletek

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>Allgemein</b>		
2907172	ME 22,5 OT-MKDSO GN	Elektronikaház felső rész, NYÁK sorkapocs csatlakozáshoz
1707234	MKDSO 2,5/ 4-L	NYÁK sorkapocs, Névleges áram: 24 A, Névleges feszültség: 400 V, Raszterméret: 5 mm, Pólusszám: 4, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Szerelés: forrasztás, Csatlakozási irány vezetőék / NYÁK: 0 °, Szín: zöld, Oldalsó lábkivezetésű termék
1707247	MKDSO 2,5/ 4-R	NYÁK sorkapocs, Névleges áram: 24 A, Névleges feszültség: 400 V, Raszterméret: 5 mm, Pólusszám: 4, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Szerelés: forrasztás, Csatlakozási irány vezetőék / NYÁK: 0 °, Szín: zöld, Oldalsó lábkivezetésű termék



## Rajzok

### Sematikus rajz


---



Baloldali láb kiosztás



Jobboldali láb kiosztás



Cím

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;