

VS-SCRJ-POF-FA-IP20

Rendelési szám: 1654879

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1654879>SCRJ optikai kábel csatlakozó, IP20, duplex, gyorscsatlakozással,
980/1000 µm polimerszálhoz, 2,2 mm átmérőjű érhez

Ethernet


Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál taláhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 028844
Csomag	1
Vámtarifa	85367000
Katalógusoldal információ	Oldal 127 (CAT-2-2013)

Muszaki adatok

Mechanikai paraméterek

Pólusszám	2
Profil	SCRJ az IEC 61754-24 szerint
Száltípus	POF szál A4A
Szál	980/1000 µm
Csapok átmérője	2,50 mm
Csatlakoztatási ciklus	≥ 1000

Szín	fekete
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 70 °C


Anyagadatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Elektronikaház anyaga	PBT
Csap anyaga	Réz ötvözet
Csaptartó színe	kék
Védettség	IP20

Optikai paraméterek

Csillapítás	≤ 1,5 dB (Illesztési csillapítás)
-------------	-----------------------------------

Tanúsítványok



Tanúsítások GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
szerszámok		
1206146	KAMES LWL	kábelvágó kés polimer szálhoz, külső köpenyhez
2744199	PSM-FO-STRIP	Csupaszoló fogó az optikai kábel egyes elemeinek elkülönítésére. Különösen alkalmas minden polimer- és HCS-kábelhez. A különleges mechanika és a precíz formájú kések megakadályozzák az optikai szálak megrongálódását. Méretek (H x Sz x Ma): 160x130x36 mm
1656673	VS-SCRJ-POF-POLISH	Utántöltő készlet a VS-SCRJ-POF-KONFTOOL-POLISH számára, két polírozólapból és egy polírozótányérból áll


Rajzok

Méretrajz



SCRJ csatlakozó, IP20

Sematikus rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;