

## VIP-2/SC/HD15SUB/F

Rendelési szám: 2322401

Az ábrán egy 3 emeletes, 44-pólusú aljzatsávos változat látható




<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2322401>

VARIOFACE modul, csavaros csatlakozással és High-Density-D-SUB-miniatűr aljzattal, NS 35 hordozósínre szereléshez, pólusszám: 15, szélesség: 44,9 mm



### Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 451703
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 539 (CAT-7-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.03.16



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános adatok

$U_N$ névleges feszültség	125 V AC/DC
Max. áramterhelhetőség áganként	1 A
Pólusszám	15
Szélesség	44,9 mm
Magasság	65,5 mm

Mélység	45,1 mm
Állapotjelzés	nincs
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Beépítési pozíció	tetszőlegesen

#### Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Nyomtatott csatlakozás
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC / EN
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Pólusszám	15
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm <sup>2</sup>
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M3

#### Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	D-SUB dugaszolt csatlakozó
Csatlakozások száma	1
Csatlakozási mód	nagy sűrűségű D-SUB aljzatsáv
Pólusszám	15

#### Tanúsítványok



Tanúsítások


cULus Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


## Rajzok

### Kapcsolási rajz



univerzális kapcsolási rajz

### Sematikus rajz



**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;