

URELG 4

Rendelési szám: 2820149

Az ábrán különböző pólusszámú változatok szerepelnek



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2820149>

alappapocs-blokk csavaros csatlakozóval NS 32 és NS 35/7,5
kalapsínre, lezáró fedéllel, ST-REL..., ST-OV... és ST-OE...
csatlakozókhoz, 4 pólusú

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 076795
Csomag	10
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 95 (IF-2005)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online
katalógusból származnak.
Teljeskörű információkat
és adatokat a felhasználói
dokumentációknál találhat: [http://
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com).
Az internetes letöltésekhez először el
kell fogadni az általános szerződési
feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Pólusszám	4
U_N névleges feszültség	400 V (A feszültségértéket a csatoló csatlakozó határozza meg.)
I_N névleges áram	16 A (Az áramértéket a csatoló csatlakozó határozza meg.)

Szín	szürke
Szigetelőanyag	PA
Szélesség	27 mm
Magasság	42,5 mm
Mélység	112 mm

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz	9 mm
Csavarmenet	M3

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST, DNV

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
szerelés		
1201442	E/UK	Végtartó kapocs, NS 32 vagy NS 35/7,5 kalapsínre szereléshez
átkötések		
2820916	DB 50- 90 BK	Vezetékhíd, Szín: fekete
2821180	DB 50- 90 BU	Vezetékhíd, Szín: kék
2820929	DB 50- 90 GY	Vezetékhíd, Szín: szürke

Rajzok

Méretrajz



Sematikus rajz



1 = csatoló csatlakozó

2 = kódolás

3 = fedél

4 = alappapocs blokk

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;