

Pontsugárzó színes szűrőkoronggal

Rend.sz.: 58 30 49

Rendeltetés:

A készlet, egy PAR 36 pontsugárzót és egy színes szűrőkorongot tartalmaz. A pontsugárzó színváltó koronggal a hangulatos világításról gondoskodik. Feszültség 230 VAC.

Az ábra szöveg fordítása (német útm. 1.old.)

Farbscheibe	színváltó korong
Mutter	anya
Zahnscheiben	fogazott korongok
PAR36 Strahler	PAR36 sugárzó
Farbscheibenmotor	színváltó korong motorja
Anschlussbox	csatlakozó doboz
Spiegelkugelmotor	tükörgömb motor

Biztonsági tudnivalók

- **Az előírások be nem tartásából származó hibákra és károokra a garancia nem érvényes.**
- A készlet önkényes átalakítása, változtatása tilos. Csak 230V váltakozófeszültségű, védőérintkezős csatlakozóról üzemeltethető.
- Ne használja, ha látható sérülése van, nem működik rendeltetés szerűen, ha sokáig volt kedvezőtlen körülmények között tárolva, vagy szállítás közben kedvezőtlen behatásoknak volt kitéve.
- Ne tegye ki magas hőmérsékletnek, erős rezgésnek vagy nedvességnek.
- A készlet effektus-kellék, tartós üzemre nem alkalmas.
- Csak száraz, beltéri helyiségekben használható, a szabadban való alkalmazásra nem megengedett.
- A szerelést csak szakember végezze.
- A biztonsági előírásokat (VDE 0100) be kell tartani.
- Ne helyezze a pontsugárzót éghető anyagok, pl. függönyök, elektromos kábelek stb. közelébe.
- A csatlakozó kábel ne legyen megtörve.
- Ne próbálja a készletet azonnal üzembe helyezni, ha hidegből meleg helyiségbe vitte, hanem várja meg, amíg az esetleg lecsapódott kondenzvíz elpárolog, és a készülék felveszi a környezet hőmérsékletét.

A készlet részei:

- egy PAR 36 pontsugárzó világítótesttel
- színváltó előtét forgató motorral
- használati útmutató.

A PAR világítótest behelyezése ill. cseréje

A világítótest működés közben felforrósodik. Cseré előtt hagyja lehűlni.

- Vegye ki a gyűrűs rugót a sugárzó házából.
- Távolítsa el a világítótestet.
- Csatlakoztasson egy új, működő világítótestet a pontsugárzó belsejében lévő, gyűrűs füllel ellátott két kábelhez. Figyeljen arra, hogy a csatlakozás csavarjait erősen húzza meg, mert egyébként nagy átmeneti ellenállás keletkezhet, ami működési zavarhoz vagy meghibásodáshoz vezethet.
- Tegye be az új világítótestet a PAR-sugárzó házába és rögzítse a gyűrűs rugóval. Ügyeljen arra, hogy a gyűrűs rugó bepattanjon a horonyba.

Mechanikus szerelés

Rögzítse a tükörgömb motorját a megfelelő csavarokkal a kiválasztott helyre. Vigyázzon, hogy ne tudjon kioldódni, és esetleg lezuhanni.

A tükörgömböt a két S-alakú kampóval és a lánccal rögzítse a motor tengelyére. A hossz a helyi adottságoktól függ.

Figyeljen arra, hogy a tükörgömb működés közben szabadon mozoghasson.

- Szerelje fel a színes szűrőkorongot a motor tengelyére a következő sorrendben:
anyag - fogazott korong - színes korong - fogazott korong - anya.

A külső anyát ne húzza meg túlságosan, hogy a színes korong ne sérüljön.

- Rögzítse a színváltó motorját a szorítóval a PAR sugárzó külső széléhez. Ügyeljen arra, hogy a színváltó korong működés közben szabadon mozoghasson.
- Rögzítse a színváltó egységet a megfelelő csavarokkal a kiválasztott helyre, úgy, hogy ne oldódhasson ki, és ne veszélyeztesse a környezetet.

Elektromos csatlakoztatás:

A csatlakoztatás csak védőérintkezővel ellátott, 230 VAC hálózathoz történhet. Előtte a feszültséget le kell kapcsolni.

Nyissa ki csavarhúzóval az egyes részek csatlakozó dobozait. (Német útm. 7. old. ábra.)

Kösse a hálózati kábel megfelelő ereit a berendezés megfelelő ereihez.

N = nulla vezető (kék)

L = fázis (barna)

PE = védővezető (sárga/zöld)

Vigyázzon, hogy a kábel jól legyen rögzítve a szorítókapcsokban, a túl nagy átmeneti ellenállás elkerülésére (**tűzveszély!**). Flexibilis kábel esetében végzőköt kell alkalmazni. Kielégítő keresztmetszetű, 230 VAC feszültséghez megfelelő kábelt használjon.

A csatlakozókábel külső szigetelésének a csatlakozó doboz kihúzásgátlóján túl kell nyúlnia. Csavarozza vissza a dobozokat.

Üzembe helyezés:

Kapcsolja rá a tükörgömb készletre a feszültséget. Irányítsa a pontsugárzó fénysugarát a gömbre, és rögzítse a sugárzót.

Figyelem!

- A készlet effektus-kellék, tartós üzemre nem alkalmas.
- Gondoskodjon a világítótest megfelelő szellőzéséről (nem szabad letakarni).
- Gyerekek számára ne legyen hozzáférhető.
- Ne öntsön ki folyadékot a készülék fölé. Ha mégis előfordul ilyesmi, azonnal kapcsolja le a feszültséget.
- Minden üzembe helyezés előtt ellenőrizze a csatlakozó vezeték szigetelést.

Karbantartás

Tisztításhoz nedves ruhát használjon, súroló- vagy vegyszer nélkül. Tisztítás előtt válassza le a készletet a hálózatról.

Műszaki adatok:

Tápfeszültség	230 V/50 Hz
Motorok teljesítményfelvétele	kb. 4W/motor
Világítótest	PAR 36 6V-os, 30W-os spotlámpa