


CK2,5-ED-1,00ST AU

Rendelési szám: 1674781

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1674781>Krimpérintkező, 2,5 mm, egyszeres dugaszérintkező, 0,75 ...01,0 mm²-es érkeresztmetszet, aranyozott

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 135485
Csomag	100
Vámtarifa	74152900
Katalógusoldal információ	Oldal 415 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok**Villamos paraméterek**

Megjegyzés	HC-M-06, HC-M-HV, HC-M-08, HC-M-20, HC-A, HC-BB, HC-B és HC-HV érintkezőtartókhöz, a krimpkapcsolat jóságát a DIN EN 60 352-2 szabvány határozza meg, U < 5 V és I < 5 mA esetén aranyozott érintkezők használata ajánlott.
Átmeneti ellenállás	≤ 0,003 Ω
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C

Mechanikai paraméterek

Csatlakozási keresztmetszet	0,75 mm ² ... 1 mm ²
AWG csatlakozási keresztmetszet	18
Az egyes erek csupaszolási hossza	7,5 mm (9,5 mm HC-M-HV... esetén)
Csatlakoztatási ciklus	≥ 500

Általános paraméterek

Kivitel	Egyszeres dugaszérinkező
Sorozat	HC-M-06
Csatlakozástechnika	Krimpcsatlakozás
Szerelési utasítás	< 5 V feszültségek és < 5 mA áramok esetén aranyozott érintkezők használata ajánlott.
Szerelési útmutató	HC-M-06, HC-M-HV, HC-M-08, HC-M-20, HC-A, HC-BB, HC-B és HC-HV érintkezőtartókhoz. A krimpösszeköttetés minőségét a DIN EN 60 352-2 határozza meg.

Anyagadatok

Érintkező anyaga	Rézötvözet
Érintkezőfelület anyaga	aranyozott

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST, UL Recognized

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
szerszámok		
1676734	CK1,6/2,5-MWZ	Szerelőszerszám, CK 1,6... krimpérintkezőkhöz, kis vezeték-keresztmetszetekhez
1662722	CK2,5-EWZ	Reteszeléslazító szerszám, csavart CK- 2,5-... érintkezőkhöz
1687419	CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0	Krimpelőfogó csavart érintkezőkhöz, CK 1,6 ED... és CK 2,5 ED...

Rajzok

Méretrajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;