


TOOL-WRAP

Rendelési szám: 1212505

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212505>

Szerszámtáska, tartalma: kábelvágó, kombinált és hegyescsőrű fogóVDE csavarhúzó, lapos: 0,4x2,5/0,5x3,0/1,0x4,0/1,0x5,5 keresztornyos: PHO/PH1/PH2Feszültségvizsgáló

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 528412
Csomag	1
Vámtarifa	82060000
Katalógusoldal információ	Oldal 438 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.09.10



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok	
Általános	
Hossz (b)	520 mm
Magasság	290 mm
Szélesség (a)	250 mm

Tanúsítványok

Tanúsítások

Ex tanúsítások:

Igényelt tanúsítások: GOST

Termékkészletek

Termék	Típus leírás	Leírás
Allgemein		
1212126	CUTFOX 16 VDE	Kábelvágó , precíziós vágó rézhez és alumíniumhoz 50 mm ² -es keresztmetszetig, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC bevizsgálás
1212207	CUTFOX-S VDE	Oldalvágó réz- és alumíniumvezetékhez, VDE tesztelt
1209101	PROFIPOL	Feszültségvizsgáló, egyen- és váltófeszültségre, 6 V - 400 V, IP65
1205147	SZK PH0 VDE	Csavarhúzó, PH keresztornyos, VDE szigetelt, mérete: PH 0 x 80 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
1205150	SZK PH1 VDE	Csavarhúzó, PH keresztornyos, VDE szigetelt, mérete: PH 1 x 80 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
1205163	SZK PH2 VDE	Csavarhúzó, PH keresztornyos, VDE szigetelt, mérete: PH 2 x 100 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
1205037	SZS 0,4X2,5 VDE	Csavarhúzó, hornyos, VDE szigetelt, mérete: 0,4x2,5x80 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
1207404	SZS 0,5X3,0 VDE	Csavarhúzó, hornyos, VDE szigetelt, mérete: 0,5x3,0x100 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
1205066	SZS 1,0X4,0 VDE	Csavarhúzó, hornyos, VDE szigetelt, mérete: 1,0x4,0x100 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
1205079	SZS 1,0X6,5 VDE	Csavarhúzó, hornyos, VDE szigetelt, mérete: 1,0x6,5x150 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
1212501	TOOL-WRAP EMPTY	Összegöngyölhető szerszámtáska , üres
1212202	UNIFOX-C VDE	Kombinált fogó , ellentétes fogazású fogófelület, beépített csillagkulcs M8 - M10, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC bevizsgálás
1212204	UNIFOX-P VDE	Hegyescsőrű fogó vágóéllel , a fogófelület fogazott, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC szerint vizsgálva

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;