


## SKS 14-D

Rendelési szám: 3240214

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240214>

Árnyékoló csatlakozókapocs, az árnyékolás vezetőképes szerelőlapokra való közvetlen rákötéséhez

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 458894
Csomag	10
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 523 (CAT-5-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.10.02



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános

Emeletek száma	1
Csatlakozások száma	1
Szín	ezüstsínű

#### Méretek

Hossz	21 mm
-------	-------

Szélesség	19 mm
Magasság	32,00 mm

#### Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	4 mm <sup>2</sup>
Tömör vezeték keresztmetszet max	13,5 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	4 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	13,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	10
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	6
Csavarmenet	M4
Csatlakozási mód	Rugóerő

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

#### Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>szerelés</b>		
3025341	AB-SK	Tartóbak gyűjtősínekhez
0404428	AB/SS	Tartóbak szigetelőanyagból, tartócsavarral, választhatóan 3 x 10 mm vagy 6 x 6 mm méretű gyűjtősínekhez használható, színe: szürke

#### Általános

0404017	AK 4	Betápláló kapocs, Csatlakozási mód Csavaros csatlakozás, Terhelőáram: 41 A, Keresztmetszet: 0,5 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , Szélesség: 7 mm, Színe: ezüstsínű
0421032	AKG 4 BK	Csatlakozó kapocs, Csatlakozási mód Csavaros csatlakozás, Terhelőáram: 41 A, Keresztmetszet: 0,5 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , Szélesség: 7 mm, Színe: fekete

0421029	AKG 4 GNYE	Csatlakozó kapocs, Csatlakozási mód Csavaros csatlakozás, Terhelőáram: 41 A, Keresztmetszet: 0,5 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , Szélesség: 7 mm, Színe: zöld-sárga
---------	------------	---

SKS 14-D Rendelési szám: 3240214

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240214>

---

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;