

**RIDERSERIES RCI
SRC-I QV P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image

A Weidmüller RIDERSERIES reléi zajmentes, leválasztott jelátvitelt garantálnak az ipari automatizálási környezetben.

Kis méretűek, gyorsan szerelhetők és a legkisebb helyen is elférnek.

- 1 vagy 2 váltóérintkező
- opcionálisan: AC vagy DC tekercsek
- A relé opcionálisan integrált állapotjelzővel és/vagy szabadonfutó diódával és opcionálisan ellenőrző gombbal kombinálva
- dugaszolható LED modulok védelmi funkciókkal
- Fém és műanyag tartókengyelek
- Tartókengyel csavaros és bedugható csatlakozással

Általános rendelési adatok

Típus	SRC-I QV P
Rendelési szám	8870840000
Verzió	RIDERSERIES RCI, Keresztösszekötő
GTIN (EAN)	4032248631681
Menny.	10 Stück

**RIDERSERIES RCI
SRC-I QV P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	15,8 mm	Szélesség (coll)	0,622 inch
Nettó tömeg	0,9 g		

Hőmérsékletek

Páratartalom	40 °C / 93 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül	Tárolási hőmérséklet, max.	85 °C
Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	85 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...85 °C
Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Cross-connection data

Rated current	12 A	Szigetelés	Yes
Érintésvédelem	Igen	Szín	fehér
Kereszkötött kapcsok száma	2	Osztás, mm (P)	13 mm

Csatlakozási adatok

Osztás, mm (P)	13 mm
----------------	-------

Általános adatok

Szín	fehér
------	-------

Besorolások

ETIM 4.0	EC001456	ETIM 5.0	EC002586
ETIM 6.0	EC002586	UNSPSC	30-21-19-17
eClass 5.1	27-37-16-03	eClass 6.2	27-37-16-03
eClass 7.1	27-37-92-08	eClass 8.1	27-37-92-08
eClass 9.1	27-37-16-92		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN CAT 1 TERM 16/17 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN_WSCAD


RIDERSERIES RCI SRC-I QV P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Rajzok

Felhasználási példa


How to install cross connection



Plug cross connection direct
into wire-connection opening

A keresztösszekítőket
csatlakoztassa a kábelcsatlakozókba

Felhasználási példa



Cross connection:
SRC-I QV P
Part-No. 8870840000

Sockets:
SRC-I 2CO P
Part-No. 886950000

A keresztösszekítő a szomszédos alapnak
ugyanarra a csatlakozójára hidal át