



TOOLCRAFT



04/12 verzió



## Forrasztási füstelszívó ZD-153A

Rendelési sz.: 58 86 88

### 1. Rendeltetésszerű használat

A forrasztási füstelszívó a forrasztáshoz szükséges füstöt elszívja és átszűri egy cserélhető aktív szűrővel. Csak egy háztartási dugaszoló aljzathoz szabad csatlakoztatni. Másfajta energiellátást nem szabad alkalmazni. A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem. Kerülje el érintkezését nedvességgel.

A termék elektromágneses összeférhetőség szempontjából lett vizsgálva, és kielégíti az érvényes európai irányelvek követelményeit. A CE megfelelőség bizonyított, az erre vonatkozó nyilatkozatok a gyártónál találhatók.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a készülék átalakítása és/vagy módosítása. Ha a készüléket a fentiekben leírtaktól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés veszélyeket mint pl. rövidzárlatot, gyulladást, áramütést stb. idézhet elő. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze azt meg későbbi betekintés céljából. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

### 2. A szállítás tartalma

- Forrasztási füst elszívás

- 2 tartalék aktív szűrő
- Csatlakozócsonk
- Levegő elvezető fedél
- Asztali csipető
- Használati útmutató

### 3. Biztonsági tudnivalók



Olvasa figyelmesen végig a használati útmutatót és különösen vegye figyelembe a biztonsági tudnivalókat. Amennyiben a biztonsági rendelkezéseket, és a szakszerű kezeléshöz a jelen használati útmutatóban megadott utasításokat nem tartja be, az ebből következő személyi és dologi károkat nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

#### Személyek/ a készülék biztonsága

- Az összeállításnál ne karcolja össze az asztallapjának a felületét! Használjon védő szőnyeget vagy több réteg újságpapírt.
- Csak kellően stabil asztallaphoz rögzítsük a terméket. Üveg, kerámia vagy kölapok vagy vékony műanyag bevonatú farostlemezek a rögzítésre nem alkalmasak. Ezen kívül nem szabad a terméket polc deszkára vagy billegő felületekre erősíteni.
- A terméket csak megfelelő pozícióban rögzítse. Gondoljon a termék erős karos emelő hatására.
- Ne támaszkodjon a termékre és ne kapaszkodjon bele.
- Ügyeljen arra, nehogy tárgyakat szívjon be, vagy hogy ilyenek az elszívó rácsán keresztül a készülék belsejébe kerüljenek.
- A ház és a csatlakozó vezeték nem kerülhet forró tárgyakkal, forrasztópákával stb. érintkezésbe.
- A termék nem játékszer. Tartsa távol a készüléket gyerekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül heverni, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyerekek kezében.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérsékletektől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól és gőzöktől, valamint oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket erős mechanikai igénybevételnek.
- Ha már nem biztonságos a készülék működtetése, vonja ki azt a használatból, és védje meg a véletlenszerű alkalmazástól. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a termék:
  - szemmel látható sérülést szenvedett,
  - nem működik többé rendeltetésszerűen,
  - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között volt tárolva, vagy
  - szállítás közben túl nagy igénybevételnek volt kitéve.
- Bányon nagyon óvatosan a termékkel. Lökésektől, ütéstől vagy leeséstől akár kis magasságból is károsodhat.

#### Egyebek

- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy a készülék csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy egy szakmühellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vendégszolgálatunkhoz, vagy más szakemberekhez.

## 4. Felállítás



Ügyeljen arra, hogy a forrasztási füstelszívó mindig az asztalon legyen tárolva.  
A forrasztási füstelszívó nem lehet közvetlenül személyek felett.

- Szórítsa jól fel az asztal csipetőt egy stabil, sík asztallapra. A terméket a munkahely közvetlen közelében állítsa fel.
- A megfelelő alkatrészt a készülék hátán lévő sínekbe betolva szerelje fel a csatlakozó csonkot vagy a levegőterelő fedelet.
- Vegye tekintetbe, hogy a csatlakozó csonkot csak egyik oldaláról lehet a vezetősínbe csúsztatni. Szükség esetén csatlakoztasson egy elszívó tömlőt a csatlakozó csonkhoz.
- Lazítsa meg a rögzítő csavarokat és állítsa a forrasztási füstelszívót a megfelelő szögbe. Húzza meg jól kézzel a rögzítő csavarokat.
- Az állítható tartókarral a forrasztási füst elszívót a munkaterület felett a kellő magasságba lehet állítani.

## 5. Üzembehelyezés

- Dugja be a hálózati dugót a konnektorba.
- Kapcsolja be a terméket a BE-/KI-kapcsolóval.
- Használat után kapcsolja ki a terméket a be-/ki kapcsolóval.
- Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati dugót a dugaszoló aljzathoz.

## 6. Tisztogatás, szűrőcsere



A tisztogatás vagy a szűrőcsere előtt kapcsolja ki a terméket. Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.

A forrasztási füstöt a készülék egy cserélhető aktív szűrővel vezet át, amely a forrasztási füstben lévő szennyezőanyagokat elszívja.

A szűrő hatás fenntartására rendszeresen cserélje ezt a szűrőt, ha láthatóan elszennyeződött.

A szűrőt nem érheti nedvesség vagy víz.

1. Nyissa fel a rácsot és vegye ki a szűrőt.
2. Szükség esetén tisztítsa meg a házat egy száraz, nem szőszölő kendővel. Ne használjon semmilyen tisztítószert vagy oldószert.
3. Cserélje ki a szűrőt egy megfelelő tartalék szűrővel.
4. Zárja le ismét a rácsot.

## 7. Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagok tekintendők, nem valók a háztartási szemétként. Az elhasználatott készüléket élettartama végén az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

## 8. Műszaki adatok

Forrasztási füstelszívó	
Bemenő feszültség:	220 - 240 V/AC, 50 Hz
teljesítmény:	23 W
Érintésvédelmi osztály:	1
Levegőszállítás	60 m³/h
Max. asztallap vastagság:	63 mm
Kábelhossz:	1,5 méter
Méret (Szé x Ma x Mé):	210 x 210 x 135 mm
Súly	2320 g
Aktív szűrő	
Méret (Sz x Ma x Mé):	130 x 130 x 10 mm
Súly	12 g

A jelen használati útmutató a Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau publikációja.

Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Mindennemű másolat, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy elektronikus adatfeldolgozásban való regisztrálás csak a kiadó írásbeli engedélyével lehetséges. Az utányomás, kivonatos formában is, tilos. Jelen használati útmutató megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.

A műszaki adatok és a kivétel módosításának jogát fenntartjuk.

© 2012 by Conrad Electronic SE.

V3\_0412\_02-JU