


KMK 4

Rendelési szám: 1005305

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1005305>

Műanyag kábeljelölő, kötegelő nélkül, feliratozás ESL..., EST...
behelyezhető csikkal vagy ES/KMK3-GB ívvel, rögzítés PKB
kábelkötegelővel, feliratozómező mérete 40 x 17 mm

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 012496
Csomag	50
Vámtarifa	39269097
Katalógusoldal információ	Oldal 215 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Magasság	17 mm
Szélesség (a)	40 mm
Szín	átlátszó
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 80 °C
Összetevők	szilikon- és halogénmentes

Anyag	Polietilén
-------	------------

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
0817293	EMT (40X17)R	Betolható címke, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, Szerelési mód: Betolható, Kábelkeresztmetszet: 16-35 mm, Szövegmező mérete: 40 x 17 mm
0824385	EMT (40X17)R CUS	Betolható címke, megrendelhető: soronként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Betolható, Kábelkeresztmetszet: 16-35 mm, Szövegmező mérete: 40 x 17 mm
0808095	ESL 40X17	Behelyezhető csíkok, Ív, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Office-Drucksysteme, Plotter, perforált, Szerelési mód: Betolható, Szövegmező mérete: 40 x 17 mm
0829437	US-EMP (40X17)	Bepattintható címke, Kártya, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Thermomark C+, Thermomark C, Szerelési mód: Jelöltartóba pattintható, Szövegmező mérete: 40 x 17 mm
Általános		
0824403	ESL 40X17 CUS	Behelyezhető csíkok, megrendelhető: ívenként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Betolható, Szövegmező mérete: 40 x 17 mm

KMK 4 Rendelési szám: 1005305

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1005305>

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;