

PTC fűtőventilátor
Rend. sz. 56 01 40

RENDELTETÉS

A hordozható fűtőventilátor kellemes meleget ad minden helyiségben. Elég kis méretű ahhoz, hogy asztalra vagy akár egy pultra is fel lehessen állítani. Két fűtési fokozatban működő termosztát van beépítve, és hűtő funkcióval is rendelkezik. A szellőzés erősítésére a fűtés oszcilláló funkcióval is el van látva. A biztonságos üzemelést túlmelegedés elleni védelmi funkció, és borulás elleni védőkapcsoló biztosítja.

A fűtőkészüléket csak egy szabványos 230V~/50Hz-es dugaszoló aljzatba szabad csatlakoztatni. A termék csak beltéri használatra alkalmas. Nedves vagy vizes környezetben nem működtethető.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a terméket nem szabad önkényesen átépíteni és/vagy módosítani. Az előbbiekből leírtaktól eltérő felhasználás tilos, és a termék károsodását okozhatja. Ezeket túlmenően veszélyekhez, pl. rövidzár, gyulladás, áramütés stb. vezethet. Olvassa át gondosan a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi betekintés céljára.

Biztonsági tudnivalók



Olyan károkna, melyek a használati útmutatóban foglaltak be nem tartása következtében keletkeztek, a szavatosság/garancia érvényét veszti. Következmenyi károkért felelősséget nem vállalunk!

Tárgyi vagy személyi sérülések esetén, melyek szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából adódtak, nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben a szavatosság vállalás/garancia megszűnik!



Ne takarja le a készüléket (pl. függőnyel, takaróval, stb.) hogy elkerülje a túlmelegedést.

Személyek / termék biztonsága

- Soha ne működtesse a készüléket védőrács nélkül. Ne dugjon át tárgyakat a védőrácsra.
- Ügyeljen arra, hogy üzemelés közben a készülék más tárgyaktól elegendő távolságban legyen, a levegőáramlás biztosítására.
- Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhany vagy úszómedence közvetlen közelében.
- Ne állítsa fel közvetlenül egy fali dugaszoló aljzat alatt.
- Ne működtesse a készüléket egy külön időkapcsolóval, külön távirányítóval vagy más berendezéssel összefüggésben, amelyek a készüléket automatikusan bekapcsolhatják. Ilyen esetben tűzveszély áll fenn, ha a készülék le van takarva, vagy helytelen módon van felállítva.
- A termék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való. Gyerekek jelenlétében különös gondossággal kell eljárni. A gyerekek nem képesek felismerni a veszélyeket, amelyek az elektromos készülékek kezelésénél előadódhatnak. Gyerekek megkísérelhetik, hogy tárgyakat dugjanak a készülékbe - életveszélyes áramütés veszélye áll fenn! Ezen kívül a forró felületek következtében sérülés és égés veszélye is fennáll. Helyezze a terméket úgy, hogy gyerekek ne érhessék el.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, azt gyerekek esetleg játékszernek tekintik, ami veszélyes.
- Tápellátásként csak egy 230V~/50Hz-es hálózati védőérintkezős dugaszoló aljzat (fali konnektor) használható. Ne próbálja meg a készüléket más feszültségről működtetni.
- A termék üzemeltetése csak zárt, száraz beltéri helyiségekben megengedett, nem szabad nedvesnek vagy vizesnek lennie, mert különben életveszélyes áramütés léphet fel!
- A terméket nem szabad nedves vagy vizes kezekkel megfogni, kezelni, be- vagy kidugaszolni.
- Soha ne használja járműben, vagy olyan szerkezeteken, amelyek mozgásban vannak.
- A hálózati dugónak a konnektorból való kihúzásakor ne a vezetékét húzza, hanem magát a dugót fogja meg.
- A hálózati kábelt teljesen tekerje le. A nem teljesen letekert kábel túlmelegedéshez, ezáltal gyulladáshoz vezethet!
- A kábelt nem szabad megtörni, és nem sérülhet meg éles szélektől. Ne állítson tárgyakat a hálózati kábelre, és ne lépjen rá.
- Fektesse úgy a kábelt, hogy senki ne tudjon belebotlani, és a hálózati dugalj legyen könnyen hozzáférhető.
- Ne fektesse a hálózati kábelt szőnyeg vagy hasonló burkolat alá. Ne használjon hosszabbító vezetékét, előtétkapcsolót, sem dimmert vagy hasonló szerkezetet. A hálózati dugót közvetlenül a fali dugaszoló aljzatba dugja be.

- Ne helyezze üzembe a készüléket, ha károsodás érte (pl. a házat, vagy a vezetékét). A károsodott hálózati vezetékét csak szakember cserélheti ki. Életveszélyes áramütés lehetősége!
- Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból, mielőtt a készüléket tisztítja, vihar esetén, vagy ha a terméket hosszabb ideig nem használja.
- A készüléket éghető vagy könnyen gyulladó tárgyaktól és anyagoktól (függöny, ajtó, bútor stb.) legalább 1,5 m távolságban kell elhelyezni. Túl kis távolság esetén gyulladásveszély áll fenn!
- Soha ne fedje le a készüléket! Ne tönje el soha a termék nyílásait, ne dugjon tárgyakat a nyílásokba. Életveszély áramütés következtében, ezen kívül gyulladás veszélye!
- Soha ne öntsön ki folyadékot a készülék fölé vagy mellett. Fennáll a gyulladás vagy életveszélyes áramütés lehetősége. Ha mégis folyadék kerülne a készülék belsejébe, azonnal áramtalanítsa a konnektort, a biztosító automata lekapcsolásával, majd ezután húzza ki a hálózati dugót a konnektorból, és forduljon szakemberhez. Ne működtesse tovább a terméket.
- Nagy portartalmú környezetben, éghető gázok, gőzök, vagy oldószerek jelenlétében a készülék használata tilos. Robbanás- és tűzveszély áll fenn! Ne állítsa a terméket bizonytalan, vagy mozgó aljzatra. Mindig úgy állítsa fel, hogy ne billegjen, és ne boruljon fel. Billenés vagy felborulás esetén tűz keletkezhet, személyek sérülhetnek meg, vagy maga a készülék is tönkremehet. A talp alsó részébe beépített biztonsági kapcsoló ilyen esetben kikapcsolja a készüléket, de az infra sugárzó forró felülete ennek ellenére gyulladásveszélyt jelent.
- Ne működtesse a terméket felügyelet nélkül.
- A levegő kilépő nyílása rövid idő alatt felforrósodik, ez is égésveszélyt jelenthet! A termék kezelésénél járjon el megfelelő óvatossággal.
- Az első üzembe helyezésnél bizonyos ideig kellemetlen szag érezhető a fűtőventilátor egyes részeinek felmelegedése következtében. Ilyen esetben szellőztesse ki a helyiséget, ahol a fűtőventilátort felállította.
- A terméket csak akkor mozgassa, szállítsa vagy tárolja, ha teljesen kihűlt. Ehhez válassza le a hálózatról, húzza ki a villásdugót a konnektorból.
- A készüléket csak mérsékelt klímában használja, trópusi klímában ne.
- Ne kapcsolja be a terméket azonnal, ha hidegből meleg helyiségbe vitte át. Az eközben keletkező kondenzvíz tönkretelheti a készüléket, vagy áramütést okozhat. Hagyja, hogy a készülék bekapcsolatlanul felvegye a környezet hőmérsékletét. Várjon, amíg a kondenzvíz elpárolog - ez némelykor több órát is igénybe vehet. Csak ezután szabad a készüléket a hálózatra kötni, és üzembe helyezni.
- A termék ipari célokra nem alkalmas.
- A terméket nem szabad erős mechanikai nyomásnak kitenni.
- A terméket nem szabad extrém hőmérsékletnek, közvetlen napsugárzásnak, erős rezgéseknek, vagy nedvességnek kitenni.
- Ha a biztonságos üzemelés már nem lehetséges, ne működtesse a készüléket, és védje meg a véletlen használatba vételtől. Biztonságos üzemelés nem lehetséges, ha a készüléken látható sérülések vannak,
 - nem működik rendeltetésszerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - kedvezőtlen körülmények között lett szállítva.

Egyéb

- Karbantartást, besabályozást és javítást csak szakember vagy szakműhely végezhet.
- Amennyiben felmerülnek olyan további kérdései, melyre a használati útmutató nem ad választ, kérjük forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

Kezelőszervek



1. Termosztát szabályozó
2. Üzem mód váltó kapcsoló
3. Ellenőrző lámpa
4. Borulás elleni védőkapcsoló
5. Oszcillációs gomb

Kezelés

Előkészítés

1. Állítsa fel egy megfelelő felületen a fűtő-hűtő készüléket. A felület legyen nagy, stabil és sima. A faltól vagy más tárgytól legalább 0,5 m távolság legyen. Gyúlékony tárgyaktól (pl. függönyöktől) legalább 1,5 m távolság szükséges. A készülék csak felállításra alkalmas, falra szerelésre nem. Ügyeljen arra, hogy a fűtőkészülék szilárdan álljon az alátétén.
2. Forgassa a termosztát szabályozót (1) < — >-ra. Állítsa az üzemmód választó kapcsolót (2) < 0 >-ra.
3. Csatlakoztassa a hálózati dugót egy dugaszoló aljzatba.

Üzemmód választás

Válassza ki az üzemmódot az üzemmód-választó kapcsolóval (2).

0 Fűtőkészülék kikapcsolása



Készülék bekapcsolása hűtésre vagy szellőztetésre

I A fűtő beállítása az alacsonyabb fűtési teljesítményre (750 W)

II A fűtő beállítása a teljes fűtési teljesítményre (1500 W)

Hőmérséklet beállítása

A termosztát szabályozóval (1) a hőmérséklet fokozatokban állítható be. Válassza ki a kívánt fokozatot minimum < — > és maximum < + > között. A beállított hőmérséklet elérésekor a beépített termosztát automatikusan leállítja a kífűvást.

Ellenőrző lámpa

Az ellenőrző lámpa (3) világít, ha a fűtőkészülék hőkífűvása aktív.

Oscilláció

Ez a funkció lehetővé teszi a stabil és egyenletes fűtést vagy szellőztetést.

A funkció be- vagy kikapcsolására nyomja az oscilációs gombot (5).

Védelem felborulás esetére

A készülék alján lévő, felborulás esetére szolgáló védőkapcsoló (4) leállítja az áramellátást az alaptól való felemeléskor. Ez védelmet nyújt, ha a fűtőkészülék valamilyen okból felborul, vagy ha mozgatják. Akár fűt, akár hűt a készülék felborulásakor, az ellenőrző lámpa (3) kialszik. Ha a fűtőkészülék felborult, kapcsolja ki és állítsa fel ismét megfelelő módon, mielőtt újból bekapcsolná.

Túlmelegedés elleni védelem

A fűtőkészülék túlmelegedés elleni védelemmel rendelkezik, amely túlmelegedés esetén automatikusan kikapcsolja (pl. ha a levegő kilépő nyílása teljesen vagy részlegesen le van takarva). Ebben az esetben a következőket kell tenni:

- 1 Válassza le a fűtőkészüléket a tápellátásról.
- 2 Várjon 30 percig, hogy a készülék lehűljön.
- 3 Vegye le a tárgyat, ami a készüléket letakarta.
- 4 Kapcsolja be a fűtőkészüléket az előzőekben leírtak szerint.

Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal vagy más szakemberekkel.

Tisztítás és karbantartás

- 0 A fűtőkészülék tisztítása előtt győződjön meg róla, hogy a készülék a tápellátásról le van választva, és teljesen lehűt.
- 1 Az áramütés kockázatának elkerülésére ne tisztítsa a készüléket vízzel. Ne merítse vízbe!
- 2 A készülékházat enyhén nedves, nem száraz ruhával tisztítsa. Ne használjon agresszív tisztítószeret.
- 3 Ha szükséges, a levegő kilépő nyílásnál összegyűlt port távolítsa el porszívóval.

SELEJTEZÉS



Környezetünk védelmében és a felhasznált anyagok lehetőség szerinti teljes újrafeldolgozása érdekében a felhasználó köteles a használt és hibás készülékeit az elektromos hulladék-gyűjtőhelyekre eljuttatni.

Az áthúzott szemetesekuka jel azt jelenti, hogy a terméket az elektronikai hulladékok számára kialakított gyűjtőállomáson kell leadni.

MŰSZAKI ADATOK

Üzemelési feszültség: 230V~/50Hz

Bemeneti teljesítmény:

I. fűtési fokozat: 750 W

II. fűtési fokozat: 1500 W

Hideglevegős funkció

45° balra, 45° jobbra

Billenési tartomány

Méret (Szé x Ma x Mé): 215 x 315 x 175 mm

Súly:

1,7 kg