


**CK2,5-ED-0,50ST AU**

Rendelési szám: 1674804

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1674804>Krimpérintkező, 2,5 mm, egyszeres dugaszérintkező, 0,5 mm<sup>2</sup>-es  
érkeresztmetszet, aranyozott

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 135508
Csomag	100
Vámtarifa	74152900
Katalógusoldal információ	Oldal 415 (CAT-4-2013)

## Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

## Muszaki adatok

## Villamos paraméterek

Megjegyzés	HC-M-06, HC-M-HV, HC-M-08, HC-M-20, HC-A, HC-BB, HC-B és HC-HV érintkezőtartókhöz, a krimpkapcsolat jóságát a DIN EN 60 352-2 szabvány határozza meg, U < 5 V és I < 5 mA esetén aranyozott érintkezők használata ajánlott.
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C

#### Mechanikai paraméterek

Csatlakozási keresztmetszet	0,5 mm <sup>2</sup>
AWG csatlakozási keresztmetszet	20
Az egyes erek csupaszolási hossza	7,5 mm (9,5 mm HC-M-HV... esetén)
Csatlakoztatási ciklus	≥ 500

#### Általános paraméterek

Kivitel	Egyszeres dugaszérinkező
Sorozat	HC-M-06
Csatlakozástechnika	Krimpcsatlakozás
Szerelési utasítás	< 5 V feszültségek és < 5 mA áramok esetén aranyozott érintkezők használata ajánlott.
Szerelési útmutató	HC-M-06, HC-M-HV, HC-M-08, HC-M-20, HC-A, HC-BB, HC-B és HC-HV érintkezőtartókhöz. A krimpösszeköttetés minőségét a DIN EN 60 352-2 határozza meg.

#### Anyagadatok

Érintkező anyaga	Rézötvözet
Érintkezőfelület anyaga	aranyozott

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST, UL Recognized

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

#### Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>szerszámok</b>		
1676734	CK1,6/2,5-MWZ	Szerelőszerszám, CK 1,6... krimpérintkezőkhöz, kis vezeték-keresztmetszetekhez
1662722	CK2,5-EWZ	Reteszeléslazító szerszám, csavart CK- 2,5-... érintkezőkhöz
1687419	CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0	Krimpelőfogó csavart érintkezőkhöz, CK 1,6 ED... és CK 2,5 ED...

## Rajzok

### Méretrajz



**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;