



Funkciók:

- Aktuális hőmérséklet, legmagasabb és legalacsonyabb értékek kijelzése
- Időjárásálló, bel- és kültéren egyaránt használható

Nyomógombok:

CLEAR gomb

°C/°F gomb

Készülékház

Elemtartó

Felakasztó fül

Kezelés:

- Nyissa ki az elemtartót egy megfelelő tárggyal és távolítsa el az elemvédő csíkot. A készülék most üzemkész.
- A kijelző középső része mutatja az éppen aktuális hőmérsékletet, a felső sor a legutolsó visszaállítás óta mért maximális, az alsó sor pedig a minimális hőmérsékletet.
- A „°C/°F” gombbal választhat a hőmérséklet-kijelzés °C és °F mértékegysége között.
- A MAX/MIN tárolónak az aktuális hőmérsékletre való visszaállításához nyomja a CLEAR gombot.

Elhelyezés:

- Akassza a készüléket egy szögre a falon!

Figyelem:

Ha kültéren helyezi el, válasszon egy időjárástól védett, árnyékos helyet. Beltéri elhelyezésnél kerülje fűtőtestek közelségét és a közvetlen napsütést.

Elemcsere:

- Ha a kijelzés gyengül, cserélje ki az elemeket.
- Nyissa ki az elemtartót, és tegyen be új elemet (1 db mikroelemet). Az elem berakásakor figyeljen a helyes polarításra.
- Használjon alkáli típusú elemet. A kimerült elemet lehetőleg minél hamarabb cserélje ki, hogy megelőzze a kifolyást. Az elemek az egészségre káros savakat tartalmaznak. A kifolyt elemmel való foglalatostkodáshoz vegyen fel védőkesztyűt és védőszemüveget!
- **Figyelem!** A tönkrement készüléket és a kimerült elemeket ne dobja a háztartási hulladék közé. A környezetkímélő eltávolítás érdekében adja le az elemeket a kereskedelemben, vagy a megfelelő gyűjtőállomáson a helyi rendelkezéseknek megfelelően.

Karbantartás:

- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, erős rezgésnek és rázkódásnak.
- A készüléket puha, enyhén megnedvesített kendővel tisztítsa. Ne használjon súrolószert vagy oldószert.
- Ha már nem működik kifogástalanul a készülék, cserélje ki az elemet.

Rendeltetészerű használat, kizárás a szavatosságból, biztonsági előírások:

- A készülék nem játékszer. Tárolja úgy, hogy gyerekek ne férhessenek hozzá.
- A készülék nem alkalmas gyógyászati célokra vagy nyilvános tájékoztatásra, csak magánhasználatra való.
- A készülék műszaki adatai előzetes értesítés nélküli megváltozhatnak!
- Ezt a használati útmutatót vagy részleteit csak a TFA Dostmann hozzájárulásával szabad közzétenni.
- A szakszerűtlen kezelés vagy a készülék önkényes felnyitása a garancia elvesztéséhez vezet.

Műszaki adatok:

Mérési tartomány: -20°C ... +70°C (-4°F ... 158 °F)

Maximális mérési hiba: ±1°C (±1,8°F)

Felbontás : 0,1°C (0,1°F)

Hőmérséklet tartomány: -20°C ... +50°C (-4°F ... 122 °F)

Elem: 1 db mikroelem