



PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/T10S


Rendelési szám: 2981509

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2981509>

Biztonsági relé a VÉSZ-STOP és a biztonsági ajtó felügyeletéhez az EN ISO 13849 szerinti SIL 3-ig vagy a 4-es PL e kategóriáig, automatikus vagy manuális aktiválás, 3 záróérintkező, 1 nyitóérintkező, 2 záróérintkező fix 10,0 másodperces elengedési késleltetéssel, dugaszolható rugós csatlakozású kapcsok



Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 981105
Csomag	1
Vámtarifa	85364900

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2007.05.09



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Tanúsítványok



Tanúsítások


cULus Listed, GOST, BG ETEM

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Rajzok

Kapcsolási rajz




1 = logika




a = RESET

b = Vész Ki




Kétcsatornás Vész Ki kapcsolás keresztzárlat-felismeréssel és felügyelt reset gombbal (áthidalás S33/S35-ön: önműködő aktiválás), 4-es biztonsági kategóriáig alkalmazható.



a = RESET
 b = Vész Ki
 Egycsatornás Vész Ki kapcsolás felügyelt reset gombbal (áthidalás S33/S35-ön: önműködő aktiválás), a 2-es biztonsági kategóriáig alkalmazható, 4-es biztonsági kategória csak kényszerelválasztott kapcsolók alkalmazása és a kábelek külön eltérő köpenyben vezetése esetén.



a = RESET
 b = félvezető kimenet
 Kétsatornás végállaskapcsoló-felügyelet félvezető kimenettel és felügyelt reset gombbal (áthidalás S33/S35-ön: önműködő aktiválás), végállaskapcsolólótól függően 4-es biztonsági kategóriáig alkalmazható.



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;