


LED LENSER sorozat

572526, 572524, 572522, 572523, 572525, 572532, 573929



Be- és kikapcsolás

A nyomókapcsoló megnyomása által kapcsolhatja be vagy ki a lámpát.

Fókuszálás

Tartsa meg a lámpát az egyik kezével a recézett középrészénél fogva, és forgassa a másik kezével az elülső objektívtubust. Ez által állíthatja be fokozatmentesen a fénysugarat.

Az elemek cseréje

Az elemcseréhez csavarja le a lámpa hátsó végét. Vegye ki a kimerült elemeket, és távolítsa el őket. Tolja be az új elemeket a pozitív pólusukkal (+) előre felé az elemtartóba. Csavarja vissza ezután a lámpa hátsó végét.

Figyelem!

Amikor új elemeket rak be, feltétlenül figyelje meg az elemtartó polaritásjelöléseit (+ és -). Különben fennáll annak a veszélye, hogy az elemek károsodnak és felrobbannak.

Elemek

A nem tölthető elemeket semmi esetre sem szabad tölteni. Ne használjon keverten régi és új elemet. Kizárólag azonos típusú, kiváló minőségű elemeket használjon. Mindig egyszerre mindkét elemet cserélje ki. Akkumulátorok és nagyáramú elemek használata nem megengedett az eltérő elektromos értékek miatt. Ha hosszabb ideig nem fogja használni a lámpát, feltétlenül vegye ki belőle az elemeket, hogy megelőzze az általuk okozott károkat. A kimerült elemeket ki kell venni a lámpából. Az elhasznált elemek és akkumulátorok különleges hulladéknak számítanak, és a helyi előírásoknak megfelelően távolítsa el őket.

Tartozék

Az együtt szállított csuklószíjat a miniatűr kulcskarikával erősítheti a lámpához. A csíptetővel a lámpa pl. egy kabátzsebre csíptethető.

Biztonsági előírások

Ne irányozza a lámpa fénysugarát szándékosan saját vagy mások szemébe. Ha a fénysugár a szemét éri, tudatosan csukja be a szemét, és vigye el a fejét a lámpa sugarából. Nem szabad erős fókuszáló hatású optikai eszközt használni a fénysugár nézéséhez. Ha közvetlenül belenéz a fénysugárba, a lámpa nagy fényereje következtében káprázni kezdhet a szeme. Iparszerű, vagy a nyilvánosság előtti alkalmazás esetén a felhasználónak a lézersugárzásra vonatkozó szabályokat kell betartania.

Elemek:

| | | |
|--------|---|-----------------|
| 572526 | - | 4 db mikroelem |
| 572524 | | 2 db mikroelem |
| 572522 | | 1 db mikroelem |
| 572523 | | 1 db mikroelem |
| 572525 | | 1 db ceruzaelem |
| 572532 | | 2 db ceruzaelem |
| 573929 | | 3 db góliáelem |