

## SACC-V-3CON-M16/A-1L-S


Rendelési szám: 1544714



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1544714>

Szelep dugasz, 3 pólusú, A kialakítás, 1 LED, védelmi kapcsolással,  
csavaros csatlakozással, Pg9 tömszelencével

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 116381
Csomag	1
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 29 (CAT-4-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.04.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	24 V
Pólusszám	3
Átmeneti ellenállás	≤ 4 MΩ
Szigetelési ellenállás	> 2 GΩ
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 60 °C (Szelep dugasz)

### Általános jellemzők

Szabványok/előírások	Szelepdugasz EN 175301-803
Tűlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP65
A szelepdugasz érintkezőjének anyaga	CuSn
A szelepdugasz érintkezőfelületének anyaga	Ag
Szelepdugasz érintkezőbetét anyaga	PBT
Szelepdugasz tokozat anyaga	PA
Tömítés anyaga	NBR
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Érkeresztmetszet	0,34 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
AWG vezeték-keresztmetszet	22 ... 13
Vezeték külső átmérője	5 mm ... 10 mm
Állapotjelzés	sárga LED
Védőkapcsolás/-alkatrész	Z-dióda

### Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

### Tartozékok

Termék

Típus leírás


Leírás

#### kábelek/vezetők


1457393	SAC-3P-100,0-PUR/0,5	Kábelgyűrű, fekete PUR, 3 pólusú, az erek színei: fekete 1-2 / zöld-sárga, vezeték hossza: 100 m
---------	----------------------	--

## Rajzok

### Méretrajz



### Kapcsolási rajz



**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;