

SKS 20-D

Rendelési szám: 3240215



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240215>

Árnyékoló csatlakozókapocs, az árnyékolás vezetőképes
szerelőlapokra való közvetlen rákötéséhez

Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 458924
Csomag	10
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 523 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.10.02



Az itt megadott adatok az online
katalógusból származnak.
Teljeskörű információkat
és adatokat a felhasználói
dokumentációknál találhat: [http://
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com).
Az internetes letöltésekhez először el
kell fogadni az általános szerződési
feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Emeletek száma	1
Csatlakozások száma	1
Szín	ezüstszínű

Méretek

Hossz	27 mm
-------	-------

Szélesség	24,7 mm
Magasság	40,50 mm

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	10 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	20 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	10 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	20 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	8
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	4
Csavar menet	M4
Csatlakozási mód	Rugóerő

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
szerelés		
3025341	AB-SK	Tartóbak gyűjtősínekhez
0404428	AB/SS	Tartóbak szigetelőanyagból, tartócsavarral, választhatóan 3 x 10 mm vagy 6 x 6 mm méretű gyűjtősínekhez használható, színe: szürke

Általános

0404017	AK 4	Betápláló kapocs, Csatlakozási mód Csavaros csatlakozás, Terhelőáram: 41 A, Keresztmetszet: 0,5 mm ² - 6 mm ² , Szélesség: 7 mm, Színe: ezüstszerű
0421032	AKG 4 BK	Csatlakozó kapocs, Csatlakozási mód Csavaros csatlakozás, Terhelőáram: 41 A, Keresztmetszet: 0,5 mm ² - 6 mm ² , Szélesség: 7 mm, Színe: fekete

0421029	AKG 4 GNYE	Csatlakozó kapocs, Csatlakozási mód Csavaros csatlakozás, Terhelőáram: 41 A, Keresztmetszet: 0,5 mm ² - 6 mm ² , Szélesség: 7 mm, Színe: zöld-sárga
---------	------------	---

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;