

CK1,6-ED-0,75ST AG

Rendelési szám: 1663352



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1663352>

Krimpérintkező, 1,6 mm, dugaszérintkező, 0,75 mm²-es
érkeresztmetszet, ezüstözött

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 123161
Csomag	100
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 407 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Villamos paraméterek

Megjegyzés	HC-M-12, HC-M-EMV, HC-D, HC-DD és VC-D érintkezőtartókhöz, a krimpcsatlakozás minőségét a DIN EN 60 352-2 határozza meg
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C

Mechanikai paraméterek

Csatlakozási keresztmetszet	0,75 mm ²
-----------------------------	----------------------

AWG csatlakozási keresztmetszet	18
Az egyes erek csupaszolási hossza	8 mm
Csatlakoztatási ciklus	≥ 500

Általános paraméterek

Kivitel	Egyszeres dugaszérntkező
Sorozat	HC-M-12
Csatlakozástechnika	Krimpcsatlakozás
Szerelési utasítás	< 5 V feszültségek és < 5 mA áramok esetén aranyozott érintkezők használata ajánlott.
Szerelési útmutató	HC-M-12.., HC-M-03/04.., HC-M-17.., HC-M-EMV.., HC-D.., HC-DD.., VC-D.. érintkezőtartókhoz

Anyagadatok

Érintkező anyaga	Rézötvözet
Érintkezőfelület anyaga	ezüstözött

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST, UL Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
szerszámok		
1676734	CK1,6/2,5-MWZ	Szerelőszerszám, CK 1,6... krimpérintkezőkhöz, kis vezeték-keresztmetszetekhez
1687419	CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0	Krimpelőfogó csavart érintkezőkhöz, CK 1,6 ED... és CK 2,5 ED...

Általános

1884869	VC-EW 1,6	Érintkezőeltávolító szerszám, csavart és sodrott CK-1,6-...érintkezőkhöz
---------	-----------	--

Rajzok

Méretrajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;