

## CD-HF 40X80

Rendelési szám: 3240350

Az ábrán a szürke változat látható



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240350>

Kábelcsatorna, világosszürke, halogénmentes, felső és alsó részből áll, szélesség: 40 mm, magasság: 80 mm, hossz: 2000 mm

### Kereskedelmi adat

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| EAN                       | 4 046356 508353        |
| Csomag                    | 10                     |
| Vámtarifa                 | 39259020               |
| Katalógusoldal információ | Oldal 543 (CAT-5-2013) |

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.05.05



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Hossz (b)                           | 2000 mm                |
| Magasság                            | 80 mm                  |
| Szélesség (a)                       | 40 mm                  |
| Szín                                | világosszürke RAL 7035 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0                     |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi)      | -25 °C ... 90 °C       |

|            |               |
|------------|---------------|
| Összetevők | halogénmentes |
| Anyag      | PC/ABS        |

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, UL Recognized, VDE Zeichengenehmigung

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


#### Tartozékok

| Termék           | Típus leírás   | Leírás                                                                                        |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Általános</b> |                |                                                                                               |
| 3240284          | CD WR          | Univerzális huzaltartó kapocs, perforált, kábelcsatornához                                    |
| 3240371          | CD-HF COVER 40 | Kábelcsatornához való fedél, világosszürke, halogénmentes, szélessége: 40 mm, hossza: 2000 mm |
| 3240498          | RVT-PA 4       | Műanyag feszítő szegecs, 4 mm furatátmérőhöz és 1,5... 6 mm anyagvastagsághoz                 |
| 3240499          | RVT-PA 6       | Műanyag feszítő szegecs, 6 mm furatátmérőhöz és 1,5...6 mm anyagvastagsághoz                  |
| 1212478          | UNIFOX-RVT P 4 | Szegecshelyező-szerszám, az RVT-PA 4 műanyag szegecs megmunkálásához                          |
| 1212509          | UNIFOX-RVT P 6 | Szegecshelyező-szerszám, az RVT-PA 6 műanyag szegecs megmunkálásához                          |

## Rajzok

### Méreterajz

Fenekperforálás DIN EN 50085 szerint



**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Műszaki módosítás fenntartva;