Kivonat az online katalógusból

SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS VP

Rendelési szám: 1696222



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1696222

M8 Y-elosztó, M8 aljzattal, 3 pólusú összekötő (párhuzamos)

Kereskedelmi adat	
EAN	4 017918 182403
Csomag	5
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 107 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.11.28

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	60 V
Pólusszám	3
Átmeneti ellenállás	≤ 5 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 10 GΩ
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat)

Általános jellemzők

Szabványok/előírások	M8 csatlakozó IEC 61076-2-104
	M8 csatlakozó IEC 61076-2-104
Kódolás	A - standard
Középtávolság	12 mm
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP65
	IP67
Csatlakoztatási ciklus	≥ 100
Meghúzási nyomaték	0,2 Nm (M8-as csatlakozó)
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	Ni/Au
Érintkezőtartó anyaga	TPU GF
Fogantyútest anyaga	TPU, nehezen lobbanó, önkioltó
Recézet anyaga	nikkelezett cink présöntvény
Tömítés anyaga	NBR
Állapotjelzés	nincs

Tanúsítványok

Tanúsítások	GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
Védelmi és záró elemek		
1682540	PROT-M8	M8 védősapka a szenzor/aktor kábelek, dobozok és beépíthető csatlakozók üres M8 aljzataihoz

szerszámok

1208461	SAC BIT M8-D10	Dugaszbetét az M8 csatlakozóval rendelkező szenzor/aktor kábelek és a QUICKON gyorscsatlakozású M8 csatlakozók szereléséhez, 4 mm-es hatlapú csavarhúzóhoz
1208487	TSD 02 SAC	Nyomatékkulcs, előre beállított 0,2 Nm nyomatékkal és 4 mm-es hatlapú behajtóval M8 csatlakozókhoz


Rajzok

Méretrajz




M8-as Y-elosztó

Kapcsolási rajz




Az M8 Y-elosztó érintkező kiosztása

Sematikus rajz




M8 dugasz pólusábrája, 3 pólusú, dugaszoldali nézet



M8 aljzat pólusábrája, 3 pólusú, aljzatoldali nézet

A pólusábra elrendezése



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;