


CK2,5-ED-0,5BU CUNI

Rendelési szám: 1585757

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1585757>

Csavart 2,5-ös krimpérintkező, CuNi egyszeres aljzatérintkező, 0,5 mm²-es érkeresztmetszet, bevonat nélkül

Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 308250
Csomag	25
Vámtarifa	85389099
Katalógusoldal információ	Oldal 566 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2007.08.14



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Villamos paraméterek

Megjegyzés	HC-M-06-, HC-M-HV-, HC-M-08-, HC-A-, HC-BB-, HC-B- és HC-HV érintkezőtartókhöz, a krimpösszeköttetés minőségét a DIN EN 60 352-2 szabvány határozza meg
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C

Mechanikai paraméterek

Csatlakozási keresztmetszet	0,5 mm ²
-----------------------------	---------------------

AWG csatlakozási keresztmetszet	20
Az egyes erek csupaszolási hossza	7,5 mm (9,5 mm HC-M-HV... esetén)
Csatlakoztatási ciklus	≥ 500

Általános paraméterek

Kivitel	Egyszeres dugaszérintkező
Sorozat	HC-M-06; HC-M-HV; HC-M-08; HC-A; HC-BB; HC-B; HC-HV

Anyagadatok

Érintkező anyaga	réz - nikkel (konstantán)
------------------	---------------------------

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
szerszámok		
1676734	CK1,6/2,5-MWZ	Szerelőszerszám, CK 1,6... krimpérintkezőkhöz, kis vezeték-keresztmetszetekhez
1687419	CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0	Krimpelőfogó csavart érintkezőkhöz, CK 1,6 ED... és CK 2,5 ED...

Általános

1884869	VC-EW 1,6	Érintkezőeltávolító szerszám, csavart és sodrott CK-1,6...érintkezőkhöz
---------	-----------	---

Rajzok

Méreterajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;