

## Használati útmutató a CS 800 készülékhez



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588  
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Köszönjük termékünk beszerzését, reméljük, soha nem fogja ezt a döntését megbánni.

Ezzel a kamerával egy jó minőségű, értékes terméket szerzett be, amit a technika mai állása szerint fejlesztettek ki. A készülék megfelel az érvényes európai és hazai irányelveknek. A konformitás igazolva van. A terméknek ebben az állapotban való megtartása és a veszélytelen üzemelés biztosítása érdekében feltétlenül olvassa el ezt a használati útmutatót.

**Vegye figyelembe, hogy ez az útmutató fontos tudnivalókat tartalmaz a termék üzembe helyezéséhez és kezeléséhez. Figyeljen erre akkor is, ha a terméket harmadik személynek továbbadja. Órizza meg az útmutatót, későbbi betekintés céljára.**

### Fontos tudnivalók:

- Vegye figyelembe okvetlenül az általános biztonsági előírásokat elektromos készülékek kezelésénél. Soha ne nyissa fel például a készülékházat, és ne használja a készüléket, ha a kábelen károsodás mutatkozik.

**Azoknál a károknál, amelyek jelen használati útmutató előírásainak figyelmen kívül hagyásából adódnak, a garancia igény megszűnik, a károk következményeire nem vállalunk szavatosságot.**

- A termék **12V DC** kereten belüli működésre engedélyezett, nem szabad módosítani vagy átépíteni.
- Abban az esetben, ha kétségei vannak a készülék működésére, biztonságára vagy csatlakoztatására vonatkozóan, okvetlenül forduljon szakemberhez.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, mert a gyerekek számára veszélyes játékszerré válhat. A készülék nem való gyerek kezébe. A készülék nem játékszer.

## Mini kamera, keresztthornyos csavarnak álcázva, 480 TVL



Az ábra hasonló, a kivitel és építési forma adott esetben eltérő lehet.

Az összes megadott információ a gyártó közlésén alapul. Nyomatási hibák, műszaki változtatások és tévedések nem zárhatók ki.

Kiadó: B&S Technology GmbH, Im Vogelsang 23, 24321 Lütjenburg

## Használati útmutató a CS 800 készülékhez

---



## Használati útmutató a CS 800 készülékhez


---

### Általános tudnivalók

- Lehetőség szerint ne tegye ki a kamerát közvetlen napsugárzásnak. Ezzel meghosszabbítja a kamera élettartamát.
- Ne nyissa ki a készülékházat. Semmiképpen ne érintse meg a chipet tartalmazó panelt pusztán kézzel.
- Tisztításhoz ajánlott egy alkohollal megnedvesített mikroszálal törülőkendővel.
- Csak azt a hálózati adaptert használja, (DC 12 V), amely ehhez a kamerához alkalmas, egyébként túlfeszültségből adódó károk keletkezhetnek.
- Ne ejtse le a kamerát.

### Üzembe helyezés

- A kamera csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy rendelkezésre áll-e a megfelelő áramforrás.
- Rögzítse a kamerát a tervezett helyen. Kösse össze a videó kimenetet egy monitorral.
- Kösse össze az áramcsatlakozót egy hálózati adapterrel, majd ezt csatlakoztassa az áramellátáshoz.
- Kösse össze a videóaljat (RCA alj, sárga) egy videókábelrel, majd ezt egy monitorral.

 **A monitoron egy kép jelenik meg.**

### Műszaki adatok:

Chip:	1/3"-os színes CMOS érzékelő
Objektív:	3,7 mm-es nagylátószögű
Vízszintes felbontás:	480 TV-vonal
Min. megvilágítás:	0,5 lux
S/N zaj/távolság	≥ 48 dB
Gamma korrekció:	0,45
Auto Electronic Shutter:	igen
Szinkronizálás:	belső
BLC (ellenfény kompenzáció):	automatikus
Videó kimeneti jel:	1,0V p-p 750 BNC
A kamera mozgási lehetősége a házában:	három dimenziós

### Környezeti adatok:

Ajánlott környezet:	beltér
Ajánlott környezeti hőmérséklet:	-10°C...+50°C
Ajánlott környezeti légnedvesség:	0-95%
Időjárás elleni védelem:	nincs
Méret (Ma x Szé x Mé):	20 x 20 x 20mm
Csatlakozókábel hossza: 185 mm	
Súly:	kb. 40 g
Szín:	fekete
Vandalizmus elleni védelem:	nincs

### Elektromos műszaki adatok:

Áram csatlakozás:	DC 12 V
-------------------	---------

Áramfelvétel:

### A CSOMAG TARTALMA

- 1 db CS 800 készülék
- 1 db használati útmutató
- Szerelő kengyel