


# CD 100X100

Rendelési szám: 3240205

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240205>

Kábelcsatorna, szürke, felső és alsó részből áll, szélessége: 100 mm, magassága: 100 mm, hossza: 2000 mm

## Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 459242
Csomag	6
Vámtarifa	39259020
Katalógusoldal információ	Oldal 545 (CAT-5-2013)

## Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.10.08



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

## Muszaki adatok

### Általános

Hossz (b)	2000 mm
Magasság	100 mm
Szélesség (a)	100 mm
Szín	szürke
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-5 °C ... 60 °C

Összetevők	ólommentes
Anyag	PVC

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, UL Recognized, VDE Zeichengenehmigung

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


#### Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>Általános</b>		
3240289	CD COVER 100	Kábelcsatorna fedél, szürke, szélessége: 100 mm, hossza: 2000 mm
3240284	CD WR	Univerzális huzaltartó kapocs, perforált, kábelcsatornához
3240498	RVT-PA 4	Műanyag feszítő szegecs, 4 mm furatátmérőhöz és 1,5... 6 mm anyagvastagsághoz
3240499	RVT-PA 6	Műanyag feszítő szegecs, 6 mm furatátmérőhöz és 1,5...6 mm anyagvastagsághoz
1212478	UNIFOX-RVT P 4	Szegecshelyező-szerszám, az RVT-PA 4 műanyag szegecs megmunkálásához
1212509	UNIFOX-RVT P 6	Szegecshelyező-szerszám, az RVT-PA 6 műanyag szegecs megmunkálásához

## Rajzok

### Méretrajz

Fenekperforálás DIN EN 5085 szerint



**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;