


FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK

Rendelési szám: 2289094

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2289094>

Konfekcionált kerek kábel, két 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között 32 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 2 m

Kereskedelmi adat

| | |
|---------------------------|---|
| EAN |  4 017918 057480 |
| Csomag | 1 |
| Vámtarifa | 85444290 |
| Katalógusoldal információ | Oldal 504 (CAT-7-2013) |

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.05.02



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

| | |
|--|----------------------|
| U_N névleges feszültség | < 50 V AC 60 V DC |
| Maximális áramterhelhetőség áganként | 1 A |
| Max. érellenállás | 0,16 Ω /m |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Kábelhossz | 2 m |
| Elemi ér, keresztmetszet | 0,14 mm ² |
| AWG | 26 |
| Vezetékfelépítés: Sodratok száma: | 7 |
| Egyes ér, anyag | cinezett Cu |
| Külső átmérő | 10,3 mm |
| Kábel, konfekcionálás | Késes csatlakozás, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4 szerint |
| Árnyékolás | nincs |

Csatlakozó a modul oldalán

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Pólusszám | 50 |
| Csatlakozó | IDC / FLK - aljzatsáv (2,54 mm) |
| A csatlakozók száma | 1 |

Csatlakozó a vezérlés oldalán

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Pólusszám | 50 |
| Csatlakozó | IDC / FLK aljzatsáv (2,54 mm) |
| A csatlakozók száma | 1 |

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;