

VS-M12FSBP-OE-94B-LI/5,0

Rendelési szám: 1407877



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1407877>

Méretre szabott Ethernet kábel, árnyékolt, 4 érpáras, AWG26 sodrott (7 vezetékes), RAL 5021 (vízkék), M12-es beépíthető aljzat, fal mögötti/csavaros szerelés M16-os menettel, szabad kábelvéggel, Line, hossza: 5 m

Ethernet

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 475402
Csomag	1
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 101 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2010.08.17



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Mechanikai paraméterek

Pólusszám	8
Árnyékolt	van
Csatlakoztatási ciklus	≥ 100
Kábelkeresztmetszet	6,40 mm

Vezetékleágazás	egyenes
Kábelfelépítés	4x2xAWG26/7; S/FTP
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett	min. 32 mm (kábel, fix kiépítéshez)
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett	min. 32 mm (kábel, változtatható kiépítéshez)
Kábelhossz	5 m
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 60 °C (kábel, fix kiépítéshez)
	-5 °C ... 60 °C (kábel, változtatható kiépítéshez)

Anyagadatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	Ni/Au
Külső köpeny, anyaga	PUR
Külső köpeny, szín	vízkék RAL 5021
Védettség	IP65/IP67

Jellemző villamos paraméterek

Szigetelési ellenállás	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
------------------------	----------------------------

Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Rajzok

Méreterajz




M12 beépíthető csatlakozó




Készülékház kivágás M16
rögzítőmenethez, szerelőfal átmenő
furattal (választhatóan elcsavarodást gátló
kialakításban)

Kapcsolási rajz



Az M12 dugasz és az M12 aljzat lábkiosztása

Sematikus rajz



Az M12 aljzat pólusábrája, 8 pólusú, A kódolású, aljzat oldali nézet

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;