



Tele ötlettel

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Forrasztási füstelszívó ZD-153 verzió 07/08

Rend. sz. 58 83 18 °

Rendeltetés szerű használat:

A forrasztási füstelszívó a forrasztásnál keletkező füstöt elszívja és átszűri egy cserélhető aktív szén szűrőn.

A készülék az 1 érintésvédelmi osztálynak megfelelően (védővezetővel) van kialakítva és csak a nyilvános elektromos közműhálózat védőföldeléssel ellátott, 230V~ 50Hz, dugaszoló aljzatához szabad csatlakoztatni.

Kedvezőtlen környezeti feltételek mellett a használat nem megengedett. Kedvezőtlen környezeti feltételnek tekintendők:

- Nedvesség vagy túl magas páratartalom
 - Por és éghető gázok, gőzök vagy oldószerek;
- A fentiekől eltérő alkalmazás nem engedélyezett.

Feltétlenül tartsa be a biztonsági előírásokat!

A szállítás tartalma

Forrasztási füstelszívó

2 tartalék aktív szén szűrő

Használati útmutató

Biztonsági tudnivalók:



A kezelési utasítás figyelmen kívül hagyásából adódó hibák esetében elvesz a garancia. A következményes károkért, és a szakszerűtlen kezeléssel, vagy a

biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából adódó anyagi, vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget!

A készülék CE tanúsítvánnyal rendelkezik, és megfelel a 89/336/EGK számú (EMC) és a 73/23/EGK számú (kisfeszültségre vonatkozó) irányelvnek.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a terméket nem szabad önkényesen átépíteni és/vagy módosítani.

A készülék nem játék, és nem való gyermekek kezébe.

Ne fogja meg a készüléket és a hálózati dugót vizes vagy nedves kézzel, mert ez életveszélyes áramütés veszélyével jár.

A dugaszolót mindig csak a fogantyújánál fogva húzza ki a dugaszoló aljzataból. A forrasztási füstelszívót csak száraz beltéri helyiségekben használja. Nedves helyiségekben való használata tilos.

Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, az gyerekek számára veszélyes játékszerré válhat.

Ipari létesítményekben be kell tartani az illetékes szakmai szervezetnek az elektromos készülékekre és szerelési anyagokra vonatkozó baleset-megelőzési rendszabályait.

Iskolákban és más oktatási intézményekben, hobbi- és öntevékeny barkácsoló műhelyekben a műszert csak szakértő személyzet jelenlétében szabad használni.

A hálózati kábel fixen van beszerelve és nem cserélhető. Sérült hálózati vezetéknel helyezze a készüléket üzemem kívül és biztosítsa újból üzembe helyezés ellen. Ártalmatlanítsa a készüléket az érvényes előírások szerint.

Ügyeljen arra, nehogy tárgyakat szívjon be, vagy hogy ilyenek az elszívó rácsán keresztül a készülék belsejébe kerüljenek.

A ház és a csatlakozó vezeték nem kerülhet forró tárgyakkal, forrasztópákával stb. érintkezésbe.

Ha feltételezhető, hogy a készüléket már nem lehet biztonságosan használni, akkor helyezze üzemem kívül és akadályozza meg a véletlen használatát. A

veszélytelen működés már nem lehetséges akkor feltételezhető, ha:

- a készüléken látható sérülések vannak,
- a készülék nem működik, valamint
- hosszabb ideig kedvezőtlen körülmények között volt tárolva vagy súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

A készülék felállítása és csatlakoztatása

Állítsa fel a forrasztási füstelszívót a forrasztási hely közelébe.

A felállítás felülete legyen sík és stabil.

A forrasztási füstelszívót a tetején lévő kengyelnél fogva lehet szállítani.

Íranyítsa a szellőzést közvetlenül a forrasztási felületre és rögzítse ezt az állást a két oldalsó szorítófépával.

Csatlakoztassa a hálózati dugót egy védőföldeléssel ellátott dugaszoló aljzataba.

Üzembe helyezés

A forrasztási füstelszívó a felső részén lévő billenőkapcsolóval kapcsolható be és ki.

0 = ki

1 = be

Ha nincs szükség a forrasztási füstelszívóra, mindig kapcsolja ki.

Karbantartás, tisztítás és szűrőcsere

Alkalmi tisztogatáson és a szűrőcsere kivül a forrasztási füstelszívó karbantartást nem igényel.



Tisztogatás és szűrőcsere előtt húzza ki a hálózati csatlakozódugót az aljzataból.

A csavarokkal lezárt burkolatot nem szabad felnyitni.

A tisztításhoz használjon tiszta, szálmentes, antisztatikus és enyhén megnedvesített kendőt. Ne használjon súrolószert, vegyszer- vagy oldószertartalmú tisztítószereket.

Szűrőcsere

A forrasztásnál keletkező füst át van vezetve egy cserélhető aktív szén szűrőn, amely adszorbeálja a forrasztási füstben lévő szemcséket. A szűrő hatás fenntartására rendszeresen cserélje ezt a szűrőt ha láthatóan elszennyeződött.

A szűrőcsereénél a következőképpen járjon el:

Hajtsa fel a forrasztási füstelszívó előoldalán lévő fém rácsot.

Vegye ki a készülékből az elhasznált szén szűrőt és helyezzen be egy újat. Két tartalék szűrő mellékelve.

Hajtsa le a védőrácsot és kattintsa be a műanyag felfogásba.

A forrasztási füstelszívó újra teljesen működőképés és használható.

Eltávolítás

Selejtezze a készüléket üzemideje végén az érvényes törvényi előírások szerint.

Műszaki adatok

Feszültség: 220 V – 240 V AC

Teljesítmény: 23 W

Levegő szállítás: 60 m³/óra

Nettó súly: 1450 g (beleértve a 2 szűrőt)

Méret: 255 x 165 x 260 mm.

Szűrő méret: 130 x 130 x 10 mm

Érintésvédelmi osztály: