



**Conrad Szaküzlet** 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588  
**Conrad Vevőszolgálat** 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

**Forrasztópáka**  
**Rend. sz. 58 83 56: 300W**  
**Rend. sz. 58 83 43: 150W**  
**Rend. sz. 58 84 89: 30/60W**

#### Rendeltetésszerű használat

A páka erre alkalmas anyagok lágyforrasztására és ónozására való.

A 30/60W-os változat elektromos alkatrészek, kábelek, vezetőfóliák, stb., a 300W-os pedig réz - ereszcsonnak forrasztására alkalmas.

Ez a termék csak 230V~/50Hz váltakozó feszültségre való csatlakoztatásra engedélyezett.

A terméket nem érheti víz vagy nedvesség!

A fentiekől eltérő alkalmazás károsíthatja a készüléket, továbbá rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is magában hordozza.

A terméket nem szabad átalakítani ill. átépíteni!

A biztonsági tudnivalókat okvetlenül be kell tartani.

#### Biztonsági előírások



**A kezelési utasítás figyelmen kívül hagyásából adódó hibák esetében elvesz a garancia. A következményes károkért nem vállalunk felelősséget.**

**Tárgyi vagy személyi sérülések esetén, melyek szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából adódtak, nem vállalunk felelősséget. Ezekre az esetekre nincs garancia.**

- Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a terméket nem szabad önkényesen átépíteni és/vagy módosítani.
  - Az eszköz az I. érintésvédelmi osztályba tartozik, és csak a nyilvános hálózat (230V~/50Hz) védőérintkező dugaszolóaljzatához csatlakoztatható.
  - Ne fogja meg nedves kézzel a hálózati dugót, hálózati kábelt, valamint a terméket.
  - A hálózati csatlakozódugót soha ne a vezetékénél fogva húzza ki a dugaszolóaljzataból, hanem az erre kialakított fogófelületnél fogja meg.
  - Ne hordozza a forrasztópákát a hálózati vezetékénél fogva; óvja a kábelt hőhatástól, olajtól, és éles szélű tárgyaktól.
  - Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a dugaszolóaljzataból, ha hosszabb ideig nem használja a berendezést.
  - A készülék karbantartása vagy tisztítása előtt mindig húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
  - Sérült hálózati csatlakozóvezetéseket soha ne cseréljen sajátkezűleg. Ilyen esetben válassza le a pákát a hálózatról, és vigye szervizbe, javításra.
  - A készüléket nem érheti víz vagy nedvesség - életveszélyes áramütés veszélye!
  - Ne működtesse a készüléket könnyen gyulladó vagy éghető anyagok, gázok környezetében - robbanásveszély!
  - Sohase végezzen munkát feszültség alatt álló alkatrészekben. A munka megkezdése előtt válassza le az áramellátásról a készüléket, amelyen forrasztási műveletet akar végezni, és ellenőrizze a feszültségmentességét.
  - Védje a testét és a szemét a fröccsenő és folyékony forrasztóóntól. Viseljen a munkánál megfelelő védőöltözetet és védőszemüveget.
  - Használjon mindig hőálló alátétet, magához a pákához és a forrasztási művelethez egyaránt.
  - A forrasztásnál keletkező gőzök károsak az egészségre. Szükség esetén használjon megfelelő elszívó berendezést vagy szellőztessen gyakran.
  - A készülék nem való gyerek kezébe - nem játékszer. Tárolja úgy, hogy a gyerekek ne férhessenek hozzá.
  - A terméket csak teljesen kihűlt állapotban szállítsa - égési sérülés- és tűzveszély!
- Ugyanez érvényes, ha pl. pakahegyet cserél (a pákát ilyenkor először le kell választani a hálózatról!).
- Ipari létesítményekben be kell tartani az illetékes szakmai szervezetnek az elektromos készülékekre és szerelési anyagokra vonatkozó balesetmegelőzési rendszabályait.
  - Iskolákban és más oktató intézményekben, hobbi- és barkácműhelyekben a terméket csak szakértő, felelős személyzet jelenlétében szabad használni.

#### Üzembe helyezés és kezelés

A pakahegyet a fűtőtesthez a modellről függően egy, ill. több csavarral kell rögzíteni. Ezeket teljesen dugja be, majd egyforma erősen húzza meg.

A 150W-os és 300W-os verzióhoz egy tartólemez van mellékelve, amit először megfelelő formára kell hajlítani.

Ezután helyezze a pákát a tartóra. A páka markolatánál van a be-/kikapcsoló (0 = Ki, I = Be).

A 30/60W-os verzióhoz pákatarót mellékelünk, spirállal és szivaccsal. A szivacsot vízzel meg kell nedvesíteni; később a munka során ezzel kell a pakahegyet tisztítani. A tartón levő kapcsolóval lehet a pákát be-/kikapcsolni (0 = Ki) ill. a teljesítményt állítani (30W vagy 60W).

Kontroll- lámpa mutatja, hogy a páka bekapcsolt (lámpa világít) ill. kikapcsolt állapotban van-e.

Tartson rendet a munkahelyén; használjon hőálló alátétet.

A művelet előtt mindig ellenőrizze, hogy a pakahegy szorosan be van-e helyezve, és állapota megfelelő-e.

A forrasztópákát csak rendeltetésének megfelelő munkákhoz használja.

A pakahegy erősen felmelegszik, ezért nem érintkezhet a bőrrel vagy a test más részeivel; égésveszély! Vegye figyelembe, hogy munka után a páka lehűléséhez idő szükséges.

A forrasztás során az egészségre veszélyes gőzök keletkeznek. Gondoskodjék megfelelő szellőzésről vagy elszívásról!

Szintetikus anyagot ne melegítsen föl, mert mérgező és/vagy robbanásveszélyes gőzök vagy gázok keletkezhetnek; sőt, ezen anyagok meg is gyulladhatnak. Ne melegítsen folyadékokat - életveszélyes áramütés fordulhat elő!

Az ólomtartalmú forrasztanyagok mérgezőek. Ezért ne egyen, igyon, dohányozzon a készülék használata közben. Munka után alaposan mosson kezet.

• Forrasztás előtt a forrpontokat tisztítsa meg.

• Helyezze a pákát a tartójára.

• Dugaszolja be a hálózati dugót egy megfelelő 230V~/50Hz-es földelt hálózati konnektorba.

• Tegye az ON /OFF kapcsolót "I" állásba. A 30 / 60W-os verziónál válassza ki a megfelelő fűtőtéljesítményt.

• Ónozza be a pakahegyet megfelelő forrasztanyaggal, és melegítse fel a forrasztási helyet.

• Adagoljon elegendő forraszt, úgy, hogy az szétfusson. Vegye el a pákát a forrponttól, és hagyja kellőképpen lehűlni.

• Tisztítsa meg a pakahegyet úgy, hogy még forró állapotban a megnedvesített szivacsba törölgeti.

• A munka befejezése előtt ónozza be a pakahegyet ismét; utána kapcsolja ki a pákát ("0" kapcsolóállás) és húzza ki a hálózati dugót. Tegye a pákát a tartójára, és hagyja teljesen lehűlni.

#### A pakahegy cseréje

• Válassza le a pákát a hálózatról (húzza ki a hálózati dugót!).

• A hegy cseréje előtt hagyja a forrasztópákát teljesen lehűlni.

• Csavarja ki a pakahegy tartó csavarokat.

• Húzza ki a hegyet a helyéről, és tegye be az újat.

• Húzza meg ismét a csavarokat.

• Ellenőrizze, hogy a pakahegy jól és biztosan illeszkedik.

#### Műszaki adatok

Üzemi feszültség: 230V~/50Hz

Teljesítmény felvétel, rend.sz. 58 83 56: 300W

rend.sz. 58 83 43: 150W

rend.sz. 58 84 89: 30/60W

Érintésvédelmi osztály: I



#### Ártalmatlanítás

Elektromos és elektronikus termékeket nem szabad a háztartási szemétkébe dobni.

Élettartamának végén ártalmatlanítsa a terméket a vonatkozó törvényi előírások szerint.