

SACC-CI-M12FSB-5CON-SH TOR 32

Rendelési szám: 1457665



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1457665>

Szenzor/aktor beépíthető aljzat, 5 pólusú, B kódolású, egyenes THR forrasztócsatlakozással, csak érintkezőbetét

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 617413
Csomag	100
Vámtarifa	85389099
Katalógusoldal információ	Oldal 257 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2010.08.24



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	60 V
Pólusszám	5
Átmeneti ellenállás	≤ 3 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat)

Általános jellemzők

Szabványok/előírások	M12-csatlakozó IEC 61076-2-101
Kódolás	B - inverz
Tűlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	Ni/Au
Érintkezőtartó anyaga	PA 66
Tömítés anyaga	FKM / EPDM
Szerelési mód	NYÁK-lapra szerelés
Csatlakozási mód	THR forrasztócsatlakozás
Állapotjelzés	nincs

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST, UL Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Készülékház-tömszelence		
1552243	SACC-M12-SCO NUT	M12-es SPEEDCON készülékház-tömszelence M12-es aljzatbetétekhez, O-gyűrűvel, az összes SPEEDCON-hoz alkalmazható THR és hullámforrasztható érintkezőtartóhoz
1432460	SACC-M12-SCO NUT L 90	M12-SPEEDCON készülékház-tömszelence M12 aljzatbetétekhez, lapos tömítéssel, minden speedconképes THR- és hullámforrasztható érintkezőtartóhoz.


Általános

1437889	SACC-M12 NUT PRESS	M12 aljzat, készülékház-tömszelence, Press-in változat, minden speedconképes THR- és hullámforrasztható érintkezőtartóhoz
---------	--------------------	---


Rajzok

Furatterv/forrasztópád-geometria


Furatterv



Méretezrajz




M12 aljzat érintkezőhordozó



THR hevedercsomagolás (Tape-on-Reel)

Sematikus rajz

M12 aljzat tűkiosztása, 5 pólusú, "B" kódolás, aljzat felől nézve



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;