



ELEKTRONIKA, TECHNIKA, SZOLGÁLTATÁS

Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250

EMMI®-eco ultrahangos tisztító

Rendelési szám: 825187

AZ ULTRAHANGOS TISZTÍTÓKÉSZÜLÉKEK ÚJ ANALÓG GENERÁCIÓJA

- Egyszerű kezelés a nyomókapcsolóval.
- Kiváló tisztítóhatás tiszttal vízzel.
-

SZÉPFORMÁJÚ – PRAKTIKUS – NAGY HATÁSFOK

1. A készülék leírása

1. **ON/OFF** – a tisztítási folyamat indítása és leállítása
2. **hálózati kábel**
3. **berakókosár**
4. **fedél és medence** – nemesacél medence + készülékfedél

2. Műszaki adatok

űrtartalom (liter)	0,6
medence (mm)	165x88x48 mm (maxszxmé)
tápáramellátás (V)	230 V/50 Hz
védelmi osztály	IP 20
teljesítményfelvétel	30 W 42 kHz-nél
időzítés	7 perc

3. Biztonsági előírások

Az ultrahangos tisztítókészüléket csak az alján lévő típus táblán feltüntetett hálózati feszültségről szabad működtetni.

A készülék nem alkalmas folyamatos üzemre.

A készüléket csak kellő mennyiségű (kb. a medence 3/4-éig) betöltött víz mellett szabad használni (azaz a víz szintje kb. a medence felső szélétől 1 cm-re legyen).

Az normális jelenség, hogy a medence felső széle hosszabb használat alatt felmelegszik.

4. Használat

A medencét feltöltjük vízzel, és a hálózati dugót bedugjuk egy dugaszaljba (konnektorba). A tárgy alapos tisztításához használhatunk adalékanyagokat is (lásd 6. pont). Szemüvegek és fogprotézisek tisztításához használjuk az együttszállított kosarat (3). Az ON/OFF-kapcsoló megnyomása által most elindíthatjuk a tisztítási folyamatot. A folyamatos tisztítás ideje a tisztítandó tárgy szennyezettségi fokától függ. A kezelőmezőben kigyullad egy zöld pont, amely a készülék működését jelzi. A készülék kb. 7 perc múlva automatikusan kikapcsolódik. Ha ennél hamarabb ki akarjuk kapcsolni a készüléket, nyomjuk meg újra az ON/OFF-kapcsolót. A tisztítási folyamat befejeződése után vegyük ki a megtisztított tárgyat a medencéből, és rövid ideig öblítsük le folyó vízzel, hogy a még rajta megtapadt piszok-részecskéket is eltávolítsuk.

A tisztítás (vagy több tisztítási folyamat) befejezése után öntsük ki a vizet a medencéből, rövid ideig öblögessük ki, és egy mosogatókendővel töröljük szárazra. Vigyázzunk arra, hogy a készülék alján lévő szellőzőnyílásokba ne menjen bele víz.

Megjegyzés: A friss víz betöltésekor hagyjunk eltelni a keménységi foktól függő kigázosodási időt. (A legjobb tisztítóhatást kigázosított, azaz forralt vagy desztillált vízzel érjük el.) Más esetben a víz kigázosítására hagyjuk néhány percig betöltött vízzel üresen járt a készüléket, mielőtt elkezdenénk a tárgy tisztítását.

5. Példák adott tárgyak ultrahangos tisztítására

- ékszer, szemüveg, hallókészülék-alkatrész
- tuskihúzó, rajzeszköz/-tartozék
- fogprotézis, fogszabályzó
- villanyborotva vágófeje (szita)
- finommechanikai alkatrész, fegyverszerelvény, pl. tölténytár, hüvely, ravasz, rugó