

Kompresszor 12 V / 17 bar

Rend. sz. 84 18 79



1. Rendeltetészerű használat:

A készülék alkalmas hagyományos abrónccok és szabadidős cikkek, pl. labdák, gumicsónakok, gumimatracok stb. felfújására. A tápáramellátást gépkocsija 12 V-os szivargyújtó aljzata szolgáltatja.

Biztonsági és engedélyezési (CE) okokból tilos a készülék önkényes megváltoztatása és/vagy módosítása. A fentiekől eltérő használat károsíthatja a készüléket. Ezen kívül a szakszerűlen kezelés miatt veszélyek léphetnek fel, pl. rövidzár, tűz, áramütés stb. veszélye. Olvassa el a teljes használati útmutatót, és őrizze meg. A készüléket csak használati útmutatóval együtt adja tovább.

2. A szállítás tartalma

- kompresszor
- 3 db kiegészítő adapter
- használati útmutató

3. Biztonsági tudnivalók:



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági utasításokat tartsa be. Ha nem tartja be a biztonsági előírásokat és a jelen használati útmutatónak a szakszerű kezelésre vonatkozó utasításait, nem vállalunk felelősséget az ebből következő anyagi és személyi károkért. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

Személyek/a készülék biztonsága

- A termék nem játék. Tartsa távol gyerekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül heverni, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyermek kezében.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérsékletől, közvetlen napsugárzástól, erős rezgésektől, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket erős mechanikai igénybevételnek.
- Ha már nem lehetséges a készülék biztonságos használata, akkor vonja ki a használatból, és gondoskodjon arról, hogy véletlenül se lehessen használni. A biztonságos használat akkor nem lehetséges már, ha a készülék
 - szemmel látható sérülést szenvedett,
 - nem működik rendeltetészerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - szállítás közben túl nagy terhelésnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Útdőéstől, ütéstől vagy akár kis magasságból történő leeséstől is megsérülhet.
- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.
- A kompresszort csak 12 V egyenfeszültségről szabad táplálni (pl. gépkocsi-szivargyújtóaljzat). Más feszültség tönkreteszi a kompresszort!
- A kompresszor nem alkalmas tehérgépkocsik, mezőgazdasági gépek stb. abrónccinak a felfújására, mivel ezeknek nagyobb a felfújási nyomása, és nagy levegőmennyiségre van szükségük.
- A maximális működési idő 10 perc. E fölött a kompresszort 10 percig hűlni kell hagyni, mielőtt újból használhatná.
- Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül!
- Vigyázzon arra, hogy a felfújt abrónccban, ill. gumicsónakban, labdában stb. ne legyen a megengedettnél nagyobb nyomás. Robbanásveszély áll fenn!
- A nagy áramfelvétel miatt lemerülhet a gépkocsi akkumulátora, ha a kompresszort gyakran és hosszú időn át használja.
- Használat előtt vizsgálja meg a kompresszort, hogy nem sérült-e; ha sérülést állapít meg, már nem használja.

Egyebek

- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a termék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- Karbantartási-, beállítási- és javítási munkát csak szakemberrel, vagy szakmühellyel végeztesen.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatához vagy más szakemberhez.

4. Bánásmód

1. Rakja a kompresszort stabil, sík felületre a felfújni kívánt abrónccal, ill. szabadidős cikk mellé.
2. Nyissa fel a levegőtömlő végén lévő feszítőkart.
3. Vegye le az abrónccs szelepszakpáját, és csavarja fel szorosan a csatlakozót az abrónccs szelepeire. Adott esetben alkalmazzon egy megfelelő csatlakozóadaptert, ha pl. gumimatracot, gumicsónakot stb. akar felfújni.
4. Zárja rá a feszítőkart.
5. Dugja be a csatlakozódugót gépkocsija 12 V-os szivargyújtó aljzatába, hogy beinduljon a kompresszor. A kompresszor maximális áramfelvétele 12 A.
6. Ha a szükséges nyomás előállt, húzza ki a csatlakozódugót a szivargyújtó aljzattól. A csatlakozódugót ne a kábelnél fogva húzza ki a szivargyújtó aljzattól.

7. Nyissa fel a feszítőkart, és vegye le a csatlakozót. Zárja le az abrónccs szelepeit (pl. csavarja fel a szelepszakpát).



Biztonsági okokból hagyja mindig nyitva a feszítőkart, amikor nem használja a kompresszort.

5. Karbantartás és tisztítás

- Húzza ki a csatlakozódugót a szivargyújtó aljzattól, amikor tisztítja a készüléket.
- A készülék külsejét csak egy puha, száraz kendővel vagy ecsettel szabad tisztítani.

Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószeret vagy vegyszert, mert megtámadhatják a készülék házát, vagy káros hatással lehetnek a készülék működésére.

- A kompresszor nem tartalmaz Ön által karbantartandó részeket.
- A készüléket csak szakképzett szerelő javíthatja/nyithatja fel, aki tisztában van a kapcsolódó veszélyekkel, ill. a vonatkozó előírásokkal.

6. Eltávolítás



Az elektronikus készülékek értékes anyagokat tartalmaznak, és nem valók a háztartási hulladék közé.

Az elhasználtott készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

7. Műszaki adatok

Üzemi feszültség:	12 V egyen (a szivargyújtó aljzattól)
Aramfelvétel:	max. 12 A
Üzemi nyomás	max. 17 bar / 250 psi
Levegőszállítás	12 liter/perc
Dugattyúátmérő:	1,6 cm
Levegőtömlő hossza:	50 cm
Csatlakozókábel hossza:	300 cm
Méret (sz x ma x mé):	14,5 x 12 x 7 cm
Súly	510 gramm

Ez a kezelési útmutató a Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau kiadványa.

Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Mindennemű másolat, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy elektronikus adatfeldolgozásban való regisztrálás csak a kiadó írásbeli engedélyével lehetséges. Az utánnomás - kivonatos formában is - tilos.

Jelen használati útmutató megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején. A műszaki adatok és a kivétel módosításának a jogát fenntartjuk.

© 2012 Conrad Electronic SE.

V2_0912_02-