

Gyűjtési idő vizsgálo piztoly, analog változat 08/10

Rendelési szám: 85 73 34

Rendeltetés szerü használat:

Az analog gyűjtési idő vizsgálo piztoly benzinmotorok gyűjtési időpontjának ellenőrzésére szolgál.

A feszültségellátás kizárólag a jármű akkuján keresztül történik. Más típusú energiaellátást nem szabad alkalmazni.

A fentiekől eltérő alkalmazás nem megengedett, és a termék károsodásához vezethet. Ezen túlmenően veszélyhelyzetet, pl. rövidzár, tűz stb. veszélyét idézheti elő.

Feltétlenül tartsa be a biztonsági előírásokat. A termék teljesíti az európai törvényi előírások követelményeit.

A szállítási tartalma

- Gyűjtési idő vizsgálo piztoly
- Csatlakozókábel
- Használati útmutató

A szimbólumok magyarázata, feliratok



A villám szimbólum az egészséget fenyegető veszélyre figyelmeztet (pl. elektromos áramütés).



A háromszögbe foglalt felkiáltójel a készülék kezelése, használata vagy működtetése közben fellépő rendkívüli veszélyekre figyelmeztet.



Vegye figyelembe a használati útmutatót!

Biztonsági előírások

A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia. A következőkben károkért nem vállalunk felelősséget.

A szakszerűtlen kezelésemből, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi- vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben a szavatosságvállalás/garancia megszűnik.

- Biztonsági okokból (CE) nem engedélyezett a termék sajátkezü átépítése és/vagy módosítása.
- A készülék nem játékszer, gyermekek kezébe nem való! Emiatt gyerekek jelenlétében különös gondossággal kell eljárni.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül heverni, mert az kisgyerekek kezében veszélyes játékszerré válhat..
- Őrizze meg jól azt a később felmerülő kérdések esetére.
- Ha ezt a terméket eladja vagy továbbadja, okvetlenül adja mellé ezt a használati útmutatót is.
- Karbantartást, beszályozást és javítást csak szakember vagy szakmühely végezhet.
- Veszélytelen működés már nem lehetséges, ha:
 - a terméken látható károsodás jelenik meg (pl. törött ház)
 - ha kedvezőtlen körülmények között tárolták, vagy
 - ha szállítás után már nem működik.
- Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- A járművön és a jármű motorján végzett minden munkánál vegye figyelembe a jármű gyártójának utasításait és előírásait. (Szerviz útmutató)

A járműveken és jármű motorokon végzett munkák balesetvédelmi előírásait és elővigyázatossági szabályait feltétlenül figyelembe kell venni.

E termék használatához az adott jármű és a járműmotor felépítésére és működtetésére vonatkozó szakismeretek szükségesek.

A terméket a jármű bizonyos helyeihez kell csatlakoztatni. Ezek minden járműnél másutt helyezkednek el és a csatlakoztatásnál a járműre vonatkozó speciális szabályokat be kell tartani.


- Minden tevékenység előtt informálódjon a jármű gyártója által e termék használatánál betartandó szabályokról és útmutatásokról. Figyelmen kívül hagyása károsíthatja a járművet és személyeket érintő veszélyek is következhetnek belőle.
 - Ha nem rendelkezik a szükséges szakismeretekkel, vagy nem biztos a következményeiben, engedje át a munkát megfelelően kiképzett szakembereknek.
 - Járművön végzett munkánál mindig viseljen védőszemüveget.
 - Ne dolgozzon rossz fény- és időjárás viszonyok között.
 - A termék használata során ügyeljen a motor forró részeire. A terméket tartsa mindig távol a motor forró részeitől.
 - A termék használatánál ne hagyja a járművet felügyelet nélkül.
- Az autó kipufogó gázai és az üzemanyag gőzök károsak az egészségre! Zárt helyiségekben tilos a motort elindítani.
- Valamennyi kábel és vezeték kellő távolságban kell legyen a forró felületektől, (pl. kipufogótól) és mozgó alkatrészektől (pl. hűtő ventilátortól).
 - Különösen ellenőrizze a használt csatlakozó- és hosszabbító kábeleket.

• Járó jármű motoron végzett munkánál fennáll a forró, mozgó vagy elektromos töltéssel rendelkező alkatrészek által okozott sérülés veszélye. Különösen veszélyesek a szellőző lapátai, az ékszíjak, a kipufogó könyök és a gyújtás nagy feszültséget vezető részei. Az elektromos szellőzők minden előjel nélkül hirtelen elindulhatnak!

- Kerülje el az áramot vezető részek közvetlen megérintését.
- Ne érjen a járműve kipufogójához. Ez felforrósodik és komoly égési sérüléseket okozhat.
- Legyen különösen óvatos a gyűjtésnél előforduló magas feszültség kezelésénél. Nemcsak maga az áramütés veszélyes, hanem gyakran egyéb sérülések is előfordulnak az önkéntelen kitéréskor. A nagyfeszültség (15.000 V vagy több) igen nagy távolságot képes átugrani, különösen sérült alkatrészek vagy elhasználdott törekeny szigetelések veszélyesek lehetnek.
- Ha a járműnek légszákja van, a termék használata előtt vegye figyelembe a mindenkor jármű gyártójának utasításait.
- Ha kételyei vannak a termék biztonságosságával vagy kezelésével kapcsolatban, forduljon szakemberhez.
- A termék ipari célokra nem alkalmas.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz.

A készülék áttekintése

1. Xenonlámpa
2. Billenthető fej
3. Vörös és fekete
- Akkucsispez
5. Indukciós áramszedő
6. Csatlakozó dugó
6. Villanófény gomb (Be/Ki)



Csatlakoztatása a motorhoz

Balesetveszély!

A terméket tartsa mindig távol a motor forró részeitől. A járó motoron végzett munkánál ügyeljen a forgó alkatrészekre. Kövesse a jármű gyártójának előírásait, ha a motoron munkát végez.

Csak kikapcsolt gyűjtés mellett csatlakoztassa a terméket egy motorhoz.

- Dugja be a csatlakozódugót (5) a termék alsó oldalába.
- Csatlakoztassa a vörös és a fekete akkumulátorcsipeszt (3) a gépjármű gyártójának útmutatása szerint a jármű akkumulátorához.
- Csaptesse az indukciós áramszedőt (4) az első henger gyújtókábelére. Az indukciós áramszedőn (4) lévő nyíl a gyújtógyertya felé kell nézzen.
- + Az első henger helye járműről járműre változhat, ezért ellenőrizze a adott jármű gyártójának adatait, arra vonatkozóan, hogy pontosan hol található az első henger.
- A villanófény be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a villanófény gombot (6). A fény villanást az indukciós áramszedő (4) váltja ki, amikor a hozzá tartozó gyertya gyújtófeszültséget kap.

Hibajavítás

Ön egy olyan termék birtokába jutott, amely a technika legújabb állásának megfelelően készült és üzembiztos. Ennek ellenére előfordulhatnak problémák vagy zavarok. Ha a termék már nem működik előírás szerűen a következőképp járjon el:

- Állapítsa meg, hogy a termék kifogástalanul lett-e a jármű akkumulátorhoz csatlakoztatva.
- Feltétlenül vegye figyelembe a jármű gyártójának előírásait.
- Győződjön meg róla, hogy az indukciós áramszedő (4) alsó és felső mágneses magja meg van-e tisztítva.
- Ellenőrizze, hogy az indukciós áramszedő (4) az első henger gyújtókábelére van-e felcsatlakozva.
- Ellenőrizze, hogy az első gyújtógyertya kifogástalanul működik.

Karbantartás és ápolás

Az készüléket egy puha, tiszta és száraz kendővel tisztítsa. Ne használjon agresszív tisztítószeret vagy vegyszert, mert a ház megsérülhet (elszíneződhet). A készüléknek nincsenek Ön által karbantartandó részei.

Ártalmatlanítás

Azokat a készülékeket, amelyek az itt található szimbólummal vannak jelölve, nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. Ön köteles ezt a készüléket elkülönítetten eltávolítani. Tájékozódjon a helyi hatóságoknál a szabályozott eltávolítás lehetőségeiről.

Műszaki adatok

Feszültség	12 V
Fordulatszám tartomány	9990 Ford/percig
Méretek	kb. 36,5 x 25,5 x 5,5 cm
Súly kb.	0,8 kg