



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588  
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Rend.sz.: 88 81 79 átlátszó  
88 81 80 fekete  
88 81 81 piros

### A Plasti Dip® folyékony gumi

#### ÁLTALÁNOS:

A Plasti Dip® szintetikus gumibevonat (folyékony gumi) belső és külső alkalmazásra. A levegőn megszárad. Felvihető szórással, ecsettel, vagy bumerítéssel. A Plasti Dip® gumiroz, bevonattal lát el, véd, fogást ad, elzár, csillapít, jelez, és csúszást gátol. Kopásálló, szigetelő hatású, és ellenálló nedvességgel, savakkal, sókkal, lúgokkal, bázikus anyagokkal, olajjal, valamint a legtöbb vegyszerrel szemben. A Plasti Dip® tapad fémre, fára, üvegre, kőre, gumira, betonre, szövetre, kötélre, karbonra, GFK-ra, üveggypotra, és ezáltal ideálisan alkalmazható gépkocsiban, iparban, otthon, kertben, hobbi-tevékenységnél, hajózásnál. A Plasti Dip® határtalan alkalmazási lehetőségeket nyit meg a barkácsolásban és az iparban.

A Plasti Dip® -34°C és +93°C között időjárásálló.

#### Kezelés:

Minden használat előtt óvatosan át kell keverni, a légbuborékok keletkezésének megakadályozására.

Az alapnak por- és zsímentesnek kell lennie.

Ha szükséges, az ajánlott hígítóval max. 25 %-ig fel kell hígítani.

A tárgyat 2 másodpercen belül kb. 1 cm mélységig be kell meríteni, amíg a kívánt bevonási mélységet elérte, majd ugyanilyen módon ismét kiemelni. (2:1-es szabály)

Az első felvitel után 15-20 perces száradás szükséges, mielőtt a kívánt rétegvastagság eléréséhez további rétegek felvitelére kerülne sor.

Ajánlatos a legjobb eredmény érdekében az eljárás 2-3-szori ismétlése.

A rétegvastagság egy réteg felvitelénél kb. 0,15-0,20 mm.

A Plasti Dip®-nek legalább 4 óra hosszat kell száradni.

A doboz szobahőmérsékleten legyen.

A megbontott dobozt használat után légmentesen le kell zárni.

#### Felhasználandó mennyiség:

A Plasti Dip® -ből felhasználandó mennyiség függ a felület szerkezetétől, a felvitel módjától (merítés, ecsettel való felvitel, vagy pisztollyal való szórás), és a kívánt rétegvastagságtól.

Irányadó érték a számításához: 1kg Plasti Dip® = kb. 2,85m<sup>2</sup> (0,38mm-es ajánlott rétegvastagság esetén)

#### Tárolás és tartósság:

A Plasti Dip® zárt dobozban 3 évig tartható el.

A kinyitott doboz tartalmát 6 hónapon belül fel kell használni.

A Plasti Dip®-et szárazon, napfénytől védve kell tárolni.

#### Szállítás:

A Plasti Dip® az LQ6 (Limited Quantity=behatárolt mennyiség) irányelv hatálya alá tartozik. Ide tartozik minden termék, ami csomagonként max. 5 literet tartalmaz (veszélyességi osztályozás nincs). LQ6 csomagok tetszőleges mennyiségben küldhetők, de a csomagoláson a megfelelő UN jelölést jól láthatóan fel kell tüntetni. Plasti Dip® = UN 1139

#### Vigyázat!

Erősen gyúlékony.

A termék nem juthat gyerekek kezébe!

Irritálja a bőrt.

Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, és a csomagolóanyagot vagy címkét bemutatni.

A termékkel való munkához megfelelő védőkesztyűt kell viselni.