

# Renkforce

© Használati útmutató

## Bluetooth® headset

Rend. sz.: 1214496 fekete / 1214499 fehér

### Rendeltetészerű használat

A termék beszéd és zene átvitelére alkalmas mobiltelefonokról, tabletekről, notebookokról és más olyan készülékekről, amik megfelelő Bluetooth® kapcsolattal rendelkeznek. Az átviteli tartomány szabadtéren max. 10 méter. A termék fixen beépített akkuval rendelkezik, ami kb. 72 órás működést tesz lehetővé készenléti üzemmódban.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a terméket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben a terméket a fentiekől eltérő célra használja, a készülék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet, áramütést stb. is okozhat. Olvassa át gondosan, és őrizze meg a használati útmutatót. A terméket csak a használati útmutatóval együtt adja tovább.

A készülék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek. Az útmutatóban előforduló cégnevek és készülék-megnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

### A szállítás tartalma

- Bluetooth® headset
- USB töltőkábel
- használati útmutató

### A legújabb használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatót a [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) web-oldalról, vagy szkennelje be a UR-kód ábráját. Kövesse a weboldal útmutatásait.

### Biztonsági előírások




Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági utasításokat tartsa be. **Az ebben a használati útmutatóban szereplő, biztonságra és szakszerű használatra vonatkozó előírások figyelmen kívül hagyásából eredő személyi sérülésekért/ anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. A fentiekben túlmenően érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.**

- A termék nem játékszer. Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert kisgyermek számára veszélyes játékká válhat.
- Óvja a készüléket a szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napfénytől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, akkor vonja ki a terméket a használatból, és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. A biztonságos használat már nem lehetséges, ha a kocszi
  - látható sérülései vannak,
  - már nem szabályszerűen működik,
  - übereinen längerem Zeitraum unterungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
- a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.
- Bánjon mindig óvatosan a kocsival. A készülék lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leesés következtében is megsérülhet.
- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóiban és biztonsági előírásaiban foglaltakat is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.
- A készülék csak beltérben használható, kültéri használata nem megengedett. Feltétlenül el kell kerülni, hogy a készülékre nedvesség kerüljön, pl. a fürdőszobában vagy hasonló helyeken.
- A készülék fixen beépített akkumulátorral rendelkezik, amelyet nem lehet cserélni.



- Ne tegye ki sérülésnek az akkumulátort. Az akkumulátor házának a sérülése robbanás- és tűzveszélyhez vezet. A LiPo-akkumulátor köpenye a hagyományos (pl. AA vagy AAA) elemektől/akkuktól eltérően nem vékony lemezből, hanem csak egy érzékeny műanyag fóliából áll.
- Soha ne zárja rövidre az akku érintkezőit/kapcsait. Ne dobja tűzbe az akkumulátort, ill. a készüléket. Tűz- és robbanásveszély áll fenn!
- Akkor is rendszeresen töltsen fel az akkumulátort, amikor nincs szüksége a készülékre. Az alkalmazott akkumulátortechnikának köszönhetően nem szükséges az akkumulátor előzetes kisütése.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a töltés alatt lévő akkumulátort. Töltés közben a készülék hőálló felületen legyen elhelyezve. Töltés közben az akkumulátor bizonyos mértékű melegedése normális jelenség.
- Forduljon szakemberhez, ha kétsége van a készülék működésével, biztonságával, vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse.
- Ha még maradna olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

### Kezelőelemek



- Beszéd gomb
- 2 LED jelzőfény
- 3 Mikrofon
- 4 Fülhallgató
- 5 Töltőhüvely

### Headset töltése

A töltési idő kb. 3 óra. A beépített akkut az első üzembe helyezés előtt kb 3 órán keresztül teljesen fel kell tölteni. A következő módon töltsen fel az akkut:

- Csatlakoztassa az egyútszállított USB kábel kerek dugóját a töltőhüvelyhez (5). Kösse össze az USB töltőkábel másik végét egy számítógép USB portjának, vagy egy USB töltőkészüléknek az USB-A dugójával.
- A LED jelző (8) a töltés ideje alatt pirosan világít.
- Amint az akku teljesen feltöltődött, a piros LED jelző kialszik. Válassza le az USB töltőkábelt a csatlakoztatott készülékekről.

A teljesen feltöltött akku kb. 3 órás beszédirőre és kb. 72 órás készenléti időre rendelkezik elegendő teljesítménnyel. Az időök viszont függenek a Bluetooth® kapcsolattól, a beállításoktól, a környezeti hőmérséklettől és a felhasználás módjától.

### Üzembehelyezés

A headsetnek és a mobil készüléknek 10 méteres átviteli tartományon belül kell lennie. Vegye figyelembe, hogy zavarok léphetnek fel, amiket olyan berendezési tárgyak, falak, vagy elektronikus készülékek okozhatnak, amik a headset és a mobil készülék között találhatóak .

#### a) LED-es jelzések

##### a) Headset állapot

Nyugalmi állapot csatlakozás után  
Bejövő hívás  
Alacsony akkumulátortöltés  
Töltés: akku töltődik  
Töltés: akku teljesen feltöltődött

##### LED kijelző

Kék LED 7 másodpercenként villan 1-et  
Kék LED 2 másodpercenként villan egyert  
Piros LED villog 15 másodpercenként egyszer, valamint akusztikus jelzés (csipogás)  
Kék LED folyamatosan világít  
Kék LED kialszik

## b) Be-/kikapcsolás

- Kikapcsolt készülék esetén tartsa lenyomva a (1) gombot 3 másodpercig, amíg a kék LED 3x villog és egy sípoló hang hallható. A headset bekapcsolódott.
- Bekapcsolt készülék esetén tartsa lenyomva a (1) gombot három másodpercig, amíg a kék LED 3x villog és egy sípoló hang hallható. A headset kikapcsolódott. .

## c) Headset csatolása (pairing)

- A headsetet ki kell kapcsolni csatolás előtt.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a (1) gombot 7 másodpercig, hogy a kék LED folyamatosan világítani kezdjen és egy sípoló hang megszólaljon. A headset ekkor csatoló üzemmódban van.
- Aktiválja a Bluetooth funkciót a mobil készülékén (pl. okostelefon) és indítsa el a Bluetooth készülék keresést rajta (olvassa el ehhez a mobil készüléke használati útmutatóját, ha szükséges).
- Válassza ki a „BH703” headsetet a megtalált készülékek listájából.

Egyes mobiltelefonoknál a csatolás után külön kapcsolatot kel létrehozni.

Verbindung hergestellt werden. Vegye figyelembe a használati útmutatót.

Ihres Mobiltelefons.

- Ha a csatolás sikeres, a headset készenléti üzemmódba kapcsol és a kék LED 7 másodpercenként felvillan 1-szer. Egy mobiltelefonos kapcsolatnál a headset neve megjelenik abban a menüben, ahol az aktuálisan csatolt Bluetooth® készülékek találhatóak.

- + Ha a headset nem csatlakoztatható, ellenőrizze hogy az akku fel van-töltve ill. a headset be van-e kapcsolva  
Azt is ellenőrizze, hogy a Bluetooth® funkció aktiválva van-e a mobil készülékén és a headset a 10 méteres átviteli tartományon belül van-e.

Ha hosszabb ideig nem történik csatolás, a headset kikapcsolja a csatolás

funkciót.

ekkor ki kell kapcsolni a headsetet majd újból be kell kapcsolni

- + Ismételt bekapcsoláskor újra el kell végezni a csatolást

## d) Beszéd funkciók

- Beszélgetés folytatása: Használja ugyanúgy a mobiltelefonját, mint egyébként. Ha a headset csatlakozik a mobiltelefonhoz, a hang automatikusan a headsetre továbbítódik.
- Hívás fogadása: Bejövő híváskor nyomja meg a beszéd gombot (1) vagy a mobiltelefon megfelelő gombját.
- Beszélgetés befejezése: Nyomja meg a beszéd gombot vagy a mobiltelefon megfelelő gombját.
- Hívás elutasítása: Bejövő hívásnál tartsa lenyomva a beszéd gombot 2 mp-ig, amíg a headsetből egy csipogó hangot hall.
- Hangfelismerés: Egy név bementésakor közvetlenül tárcsázhat egy személyt. A mobiltelefonján ezen funkciónak beállítva kell lennie és a megfelelő hangmintát már fel kellett korábban venni. Aktiválja a beszéd bevitelt (voice recognition) mobil készülékén. Ha nem beszél nyomja meg egyszer a gombot. A headsetben egy csipogó hang hallható. Mondja be a hívandó személy nevét hangosan és érthetően.
- Hívásismétlés: Ha támogatja mobil készüléke a hívásismétlést, nyomja meg kétszer a beszéd gombot. A headsetben egy csipogó hang hallható.
- Hangerő beállítása: Nyomja meg mobiltelefonján a megfelelő gombokat a hangerő növeléséhez ill. csökkentéséhez.
- Átkapcsolás mobiltelefon és headset között: Beszélgetés közben tartsa lenyomva a beszéd gombot 2 mp-ig, amíg a headsetben egy csipogó hangot nem hall. A beszélgetés átkapcsolódik a headsetről a mobiltelefonra és fordítva.

## Karbantartás és tisztítás

./\ Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószeret, alkoholt, vagy más vegyszereket, mivel ezek a házat károsíthatják, sőt, a működést is károsan befolyásolják.

- A tisztítás kezdete előtt válassza le a terméket a csatlakoztatott készülékekről.
- Ne merítse a készüléket vízbe.
- A készülék belsejében nincsenek Ön által karbantartandó alkatrészek, ezért sohasé nyissa fel/szedje szét.
- A termék külsejét elegendő száraz, tiszta, puha kendővel letörölni. Ne nyomja rá erősen a törlőruhát a házra, mert ezzel karcolásokat okozhat.

## Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, ezennel kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU megfelelési nyilatkozat teljes szövege a következő internet címen Internetadresse verfügbar: [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads)

A zászlószimbólumra kattintva válasszon ki egy nyelvet, és írja be a termék rendelési számát a keresőmezőbe; ezután PDF-formátumban letöltheti az EU megfelelési nyilatkozatot.

## Eltávolítás

### a) Termék

A használt elektronikus készülékek értékes nyersanyagoknak tekintendők, ezért nem valók a háztartási szemétként!

Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi szabályozásnak megfelelően kell eltávolítani.

A beépített akkut a készülék eltávolítása előtt szakemberrel távolíttassa el.

### b) Elemek/akkuk

Ön, mint végfelhasználó, törvényileg kötelezett minden elhasznált elemek/akkumulátorok leadására; tilos őket a háztartási szeméttel együtt eltávolítani.

Az elhasznált elemeket, akkumulátorokat térítésmentesen leadhatja a lakóhelye közelében található gyűjtőhelyen, szaküzleteinkben vagy minden olyan helyen, ahol elemet, akkumulátort árusítanak.

Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez.

## Műszaki adatok

Bemeneti feszültség/áram..... 5 V/DC, max. 52 mA

Belső akku.....3,7 V/DC lítium-polimer akku, 65 mAh

Töltőcsatlakozó.....kiszültséű csatlakozó

Bluetooth"-verzió „.....3.0 + 2.1

Bluetooth"-profil „.....HFP 1.5, HSP 1.1

Beszédidő.....max. 3 óra

Készenléti idő.....max. 72 óra

Átviteli frekvencia.....2,402- 2,48 GHz

Átviteli teljesítmény.....max. 4 dBm

Bluetooth<sub>11</sub> átviteli hatótávolság „max. 10 méter

Impedancia.....32 Ohm

Üzemi feltételek.....-10 ... +50 °C,0-85 % rF

Tárolási feltételek.....-10 ... +50 °C,0-90 % rF

Vezetékhoossz, USB kábe. „.....kb.. 17 cm

Méret (Sz x Ma x Mé).....59 x 14x 22 mm

Súly.....kb. 7 g