

1. Anyag- kiserelés- és cégnév

Termékcsoport: köd gép-tisztító folyadék
Szállító: Steinigke Showtechnic GmbH
Andreas-Bauer-Str. 5
D-97297 Waldbüttelbrunn

2. Összetétel/az alkotórészek adatai

Vegyijellemzés: Szerves savak, nemionos tenzidek, oldódás-segítők.

3. Lehetséges veszélyek

Szakszerű kezelés és rendeltetésszerű használat esetén nincs ismert veszély.

4. Elsősegély-teendők

Miután a bőrre jutott: Mossuk le vízzel és szappannal.

Miután a szembe jutott: Vízzel öblítsük ki, panasz esetén forduljunk orvoshoz.

Lenyelés után: Forduljunk orvoshoz.

5. Tűzvédelmi teendők

Alkalmas oltószerek: Por, hab, széndioxid (CO₂).

Biztonsági okokból nem alkalmas oltóanyag:
Nincs

Különleges veszélyeztetés az anyag, égéstermékei, vagy a keletkező gázok miatt:
Nincs

6. Intézkedések véletlen kiszabadulás esetén

Személyi elővigyázatossági intézkedések:
Nincsenek.

Környezetvédelmi teendők:
Nincsenek.

Tisztítási/felszedési eljárás:
Folyadékletétő anyaggal szedjük fel.

7. Kezelés és raktározás

Tudnivalók a biztonságos bánásmódról:
Törésmentes tartályokban tároljuk (szállítási göngyöleg).

Tudnivalók a tűz- és robbanásvédelemről
Nincs.

A raktárhelyiségek és tartályok követelményei:
Nincs különleges követelmény.

Tudnivalók az együtt-tárolásról:
Nincs

Raktározási osztály:

8. A kitettség korlátozása és személyi védőfelszerelések

A műszaki felszerelések létesítésére vonatkozó kiegészítő teendők:
Nincs.

A munkahelyre vonatkozó, felügyelet igénylő alkotórészek határértékei:
Nincs.

Személyi védőfelszerelések:
Légzésvédelem: Nem szükséges.
A kéz védelme: Kesztyű.
A szem védelme: Szemüveg.
A test védelme: Munkaruha.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Megjelenés
Alak: folyadék
Szín: átlátszó
Szag: jellemző a termékre

Biztonságtechnikai szempontból fontos adatok
Halmazállapotváltozások:
Olvaspont
Forráspont kb. 100°C
Lobbanáspont nem alkalmazható
Gyulladási hőmérséklet: nincs

Öngyulladás:	nincs
Tűztápláló tulajdonságok:	nincs
Robbanásveszély:	nincs
Gőznyomás:	
Sűrűség:	1,2 gr/cm ³
Töltési tömörség:	-----
Oldhatóság vízzel (20°C-on):	tetszés szerint
pH-érték	kb. 1
További adatok:	nincs
Viszkozitás:	híg folyós

10. Stabilitás és reaktivitás

Kerülendő körülmények:	nincs
Kerülendő anyagok:	koncentrált lúgok
Veszélyes bomlástermékek:	nincs

11. Toxikológiai adatok

Akut toxicitás:	A termék nem lett bevizsgálva állatkísérletben.
Érzékenyítés:	Nem érzékenyítő
Egyéb adatok:	Nincsenek.
Szubakut - krónikus toxicitás:	Nincs.

12. Ökológiai adatok

Eltávolítási adatok (tartósság és lebonthatóság):	Az OECD-Irányelvek szerint biológiailag lebontható.
Viselkedés zárt környezetben:	Nincs említésre méltó adat.
Ökotoxikus hatások:	Nincs említésre méltó adat.

13. Eltávolítási teendők

Termék:	A hatósági előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.
---------	--

Tisztítatlan csomagolás:

A hatósági előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

14. Szállítási előírások

ADR/RIP - GGVS/GGVE:

nincs

ADR/ADNR

nincs

IMDG/GGVSee

nincs

ICAO-TI-IATA-DGR

nincs

További adatok:

Nem veszélyes áru a megnevezett előírások értelmében.

15. Előírások

Jelölés: -----

R-mondatok: -----

S-mondatok: -----

Nemzeti előírások: nincsenek

Információk a foglalkoztatás korlátozásáról:

nincsenek

Osztályozás a VbF szerint: elmarad

Műszaki leírás, légi: elmarad

Vízveszélyeztetési osztály: nincs

16. Egyéb adatok

Ezek az adatok ismereteink mai szintjén alapszanak. A Biztonsági adatlap a terméket a biztonsági követelmények szempontjából írja le. Az adatok nem garantálják a termék tulajdonságait a minőségi leírások értelmében.