

Mc Crypt „Mini Fogger” mini köd gép

Rend. szám:590400

Rendeltetés szerű használat

A köd gép egy megfelelő ködképző folyadékot párologtat el melegítés által, és így ér el ködhatást.

A terméket csak védőérintkezős 230V~/50Hz fali dugaszaljzathoz csatlakoztassuk.

Használata csak zárt térben megengedett, azaz a szabadban nem. Feltétlenül kerüljük el a nedvességgel való érintkezést, pl. fürdőszobában és hasonló helyiségekben.

A fent leírtaktól eltérő használat a készülék károsodásához vezethet, és rövidzárlat, tűz, áramütés kockázatával jár.

A készüléket ne módosítsuk, és a borítást ne nyissuk fel!

Biztonsági előírások

A kezelési utasítás figyelmen kívül hagyásából származó károk esetében érvényét veszíti a garancia. A következményes károkért sem vállalunk semmiféle felelősséget.

A szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások be nem tartásából eredő személyi és anyagi károkért sem vállalunk semmiféle felelősséget. Ezekben az esetekben is megszűnik a garancia.

- Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) nem megengedett a készülék önkényes átépítése és/vagy megváltoztatása.
- Az egyetlen megengedhető áramforrás a közüzemi elektromos hálózat 230V~/50 Hz-es földelt csatlakozóaljzata. Soha ne próbáljuk meg a készüléket más feszültségről működtetni.
- A használaton kívüli eszközt le kell választani az elektromos hálózatról. Ehhez húzzuk ki a hálózati csatlakozót.
- Amennyiben kétségei vannak a működési móddal, a biztonsággal és a csatlakoztatással kapcsolatban, keressen meg egy szakembert.
- A készülék nem való gyerekek kezébe.
- Soha ne öntsünk folyadékot a készülékre. Ez a tűz vagy halálos áramütés fokozott veszélyét idézi elő. Amennyiben ez mégis megtörténik, akkor húzzuk ki a készüléket a hálózatról és keressünk meg egy szakértőt.
- Ne tegyük ki a készüléket magas hőmérséklet, csepegő vagy freccsenő víz behatásának, erős rázkódásnak és erős mechanikai igénybevételnek.
- Amennyiben kétélyeink vannak a készülék helyes csatlakoztatásával kapcsolatban, vagy bármilyen olyan kérdés merülne fel, amelyre nem találjuk meg a kellő választ a kezelési utasításban, keressünk meg egy szakértőt.

A készülék ismertetése

A köd gépet használhatjuk partikon, diszkókban, bárokban és színházi előadásokon.

A köd látványos effektusokat idéz elő, amelyeket felerősíthetünk színes kivetítő, lézer és stroboszkóp használatával.

A távirányító lehetővé teszi, hogy a készüléket messziről irányítsuk.

A készülék kis méreteinek köszönhetően könnyű szállítani és beüzemelni.

Üzembe helyezés

Ügyeljünk arra a készülék üzembe helyezése közben, hogy a hálózati vezeték és a távirányító vezetéke ne nyomódjon össze, és éles felületek ne sértsék meg.

Ne működtessük a készüléket éghető felületeken, vagy gyúlékony tárgyak közelében. Mindig tartsunk legalább 0,5 m távolságot a gyúlékony tárgyaktól.

Győződjünk meg arról, hogy a ködkibocsátó nyílás nem irányul személyekre vagy állatokra. A kilépő forró gőz égési sérüléseket okozhat (tartsunk 0,5 méteres biztonsági távolságot).

Biztosítsuk a készülék megfelelő szellőzését.

Soha ne helyezzük a készüléket instabil felületre. Ha a készülék leesik, személyi sérülést okozhat.

A készülék üzemi helyzete vízszintes, így a tartály nem csordulhat ki töltés és működtetés közben.

Elektromos csatlakozás

Ha üzembe helyezés után a készülék hálózati csatlakozója nem hozzáférhető, akkor egy olyan kapcsolóval válasszuk le a tápellátást a hálózatról, amelyik mindegyik pólust megszakítja.

Ne hagyjuk a kábelt összevissza heverni vagy lógni, hanem szakszerűen szereljük fel a balesetek elkerülésére.

- Vezessük el a távirányító vezetékét arra a helyre, ahonnan a készüléket vezérelni akarjuk.
- A működtetéshez a hálózati csatlakozót be kell dugnunk egy földelt csatlakozóaljzatba. A csatlakoztatás előtt a tartályt fel kell tölteni ködképző folyadékkal.

Kezelés

(Lásd a többnyelvű leírás 7. oldalán lévő ábrát.)

- (1) Csavaros tartálysapka
- (2) Főkapcsoló
- (3) Biztosíték foglalat
- (4) Töltöttségi szint jelző

- Bizonyosodjunk meg arról, hogy a hálózati csatlakozódugó nincs bedugva.
- Csavarjuk le a tartálysapkát (1) a készülékről, és töltsünk be ködképző folyadékot a tartályba. A tartály úrtartalma 0,5 liter.
- Csavarjuk vissza a tartálysapkát (1).
- Dugjuk be a hálózati dugót egy földelt fali csatlakozóaljzatba.
- A főkapcsoló (2) elkezd világítani, amikor a készüléket a hálózatra csatlakoztattuk.
- Nyomjuk meg a főkapcsolót (2) a készülék felmelegítéséhez (hozzuk az I. állásba). A melegítési folyamat kb. 5 percig tart.
- A távirányítón világít a melegítés kijelzője, amíg a készülék fel nem melegedett.
- Amikor a készülék elérte az üzemi hőmérsékletét, a melegítés kijelzője elalszik, és a készülék készen áll a ködképzésre.
- A ködképzéshez nyomjuk meg a köd (fog) gombot a távirányítón. Ha a köd gombot kiengedjük, akkor a ködképzés leáll.
- Amikor a melegítés kijelzője újra világítani kezd, akkor a készülék újramelegszik. Ebben az esetben engedjük ki a köd gombot. Ezek után a ködképzést akkor folytathatjuk, ha a melegítés kijelzője elalszik (kb. 1,5 perc után).
- Ködképzés során ne hagyjuk kiszáradni a tartályt. Ezt a töltöttségi szint jelzőjén (4) kísérhetjük figyelemmel. Ha ez mégis előfordulna, a készülék nem fog ködöt képezni akkor sem, ha a melegítés kijelzője nem világít. Ebben az esetben kapcsoljuk ki a főkapcsolót (2) (hozzuk a 0 állásba), azonnal válasszuk le a köd gépet az elektromos hálózatról, hagyjuk lehűlni, és töltsük fel a tartályt újra.
- A készülék kikapcsolása után egy kis további ködképződés normális jelenség, nem jelenti azt, hogy a készülék meghibásodott.
- Ha nincs már szükségünk a készülékre, kapcsoljuk ki a főkapcsolót (2) (hozzuk a 0 állásba), húzzuk ki a hálózati csatlakozót, és hagyjuk, hogy a készülék lehűljön.
- Ha hosszabb ideig nem fogjuk használni a készüléket, akkor ürítsük ki a tartályt. Ezzel megakadályozzuk a ködképző folyadék elszívárgását szállítás vagy tárolás közben.

Bánásmód

- Soha ne dugjuk be a hálózati csatlakozót közvetlenül az után, hogy hideg helyiségből vittük át egy meleg helyiségbe. Kedvezőtlen esetben a kondenzáció tönkretelheti a készüléket.

Hagyjuk a készüléket kikapcsolva addig, amíg el nem éri a helyiség hőmérsékletét. Várjuk meg, amíg elpárolog a lecsapódott pára.

- Soha ne dugjuk be, vagy húzzuk ki a hálózati csatlakozódugót nedves kézzel.
- Ha hosszabb ideig nem használjuk a készüléket, húzzuk ki a hálózati dugót, és ürítsük ki a tartályt.
- Viharos időben biztonsági okokból mindig húzzuk ki a hálózati csatlakozót az aljzatról.
- Soha ne érintsük meg a készülék ködkieresztő nyílását, amíg be van kapcsolva a készülék, vagy közvetlenül kikapcsolás után, mert ez a rész nagyon felforrósodhat. Égési sérülés veszélye!
- A maximális üzemeltetési idő 6 óra. Ezután húzzuk ki a hálózati csatlakozót az aljzatról, és hagyjuk a készüléket lehűlni.
- Csak megfelelő ködképző folyadékot használjunk. A rendelési számok: 59 59 00 és 59 59 18.

Karbantartás

Időszakonként ellenőrizzük a köd gép műszaki biztonságosságát, pl. a vezetékek vagy a borítás épségét.

Ha a biztonságos üzemeltetés nem biztosítható, akkor helyezzük a készüléket üzemén kívül és gondoskodjunk róla, hogy véletlen használat ne történhessen.

A biztonságos üzemeltetés nem biztosítható, ha:

- a készülék, a távirányító vagy a vezetékek láthatóan sérültek,
- a készülék nem működik
- hosszú ideig tároltuk kedvezőtlen körülmények között, vagy
- erős rázkódással járó szállítás után.

A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt legyünk figyelmesek a következőkre:

Amikor felnyitjuk a fedeleket, vagy eltávolítunk alkatrészeket, feszültség alatt lévő alkatrészeket tárhathatunk fel.

A csatlakozások szintén feszültség alatt lehetnek.

Ha bármilyen javítási, beállítási munka és alkatrészcsere előtt fel kell nyitnunk a készüléket, húzzuk ki a hálózati dugót.

Javítási és karbantartási munkákat csak olyan szakember végezhet a készüléken, aki tisztában van kapcsolódó kockázatokkal és a vonatkozó előírásokkal.

A készülékben lévő kondenzátorok még akkor is fel lehetnek töltve, ha kihúztuk a készülék csatlakozóját az elektromos hálózatról.

Soha ne cseréljünk ki magunk megsérült elektromos vezetéket. Ilyen esetben a készüléket válasszuk le az elektromos hálózatról és vigyük szervizbe.

A biztosíték cseréje

Ha ki kell cserélni a biztosítékot, akkor csak a műszaki adatoknál leírt típusú és névleges áramerősségű biztosítékot használjunk cseréjeként.

A biztosíték javítása, vagy a biztosítékfoglat áthidalása tilos!

- Miután a készüléket leválasztottuk az elektromos hálózatról a hálózati csatlakozó kihúzásával, egy csavarhúzó segítségével óvatosan csavarjuk le a biztosítéksapkát a rossz biztosítékkal együtt.
- Vegyük ki a rossz biztosítékot, és cseréljük ki egy másik ugyanolyan típusúra.
- Helyezzük vissza a biztosítéksapkát az új biztosítékkal együtt a foglatba.
- Csatlakoztassuk újra a készüléket az elektromos hálózatra, és kapcsoljuk be.

A készüléket tisztítás előtt válasszuk le az elektromos hálózatról, és hagyjuk lehűlni.

A távirányító nem igényel karbantartást, így ne is nyissuk fel, mert különben a garancia érvényét veszti.

A tisztítást csak puha, száraz ruhával vagy ecsettel végezzük. Ne használjunk semmilyen agresszív tisztítószeret vagy vegyi oldatot, mert ezek károsíthatják a felületet.

A köd gép külső felületét nedves anyaggal tisztíthatjuk. Ne használjunk semmilyen agresszív tisztítószeret, vegyi oldatot vagy súrolószeret, mert ezek károsíthatják a készülék felületét.

A folyadék-csatornákban létrejövő lerakódások és maradványok eltávolítására használjunk speciális köd gép-tisztítót (rendelési szám: 59 02 98). Vegyük figyelembe a tisztítószerre vonatkozó előírásokat.

Eltávolítás

A használhatatlanná vált készüléket a helyi előírásoknak megfelelően távolítsuk el.

Eltávolítás előtt ürítsük le a tartályt.

Hibaelhárítás

Hiba	Megoldás
Működés közben hirtelen a készülék nem tud több ködöt képezni.	<ul style="list-style-type: none">• A készülék újramelegszik, a melegítés kijelzője a távirányítón világít. Amint a melegítési folyamat befejeződött (kb. 1.5 perc), a készülék újra képez ködöt, és a melegítés kijelzője elalszik.• A készüléknek már nincs kapcsolata a hálózattal, a főkapcsoló (2) nem világít. Ellenőrizzük a megfelelő csatlakozást és a hálózatot.• A tartály kiürült. Ellenőrizzük a töltöttségi szint jelzőjét.
Miután kiengedtük a köd gombot, és kikapcsoltuk a készüléket, az továbbra is képez némi ködöt.	<ul style="list-style-type: none">• Ez nem hiba. A maradék ködképző folyadék a még mindig forró ködkieresztő nyíláson át párolog.

Műszaki adatok

Üzemi feszültség	230 V~ / 50Hz
Teljesítményfelvétel	450 W
Biztosíték	Úvegcsöves biztosíték, 250 V/T3, 15 A, 5 x 20 mm
Felmelegedési idő	5 perc
Ködfelkészítési idő	1 perc
Újramelegedési idő	1,5 perc
Folyamatos működés	max. 6 óra
Tartály űrtartalma	0,5 liter
Ködképző-folyadék fogyasztás	90 - 110 ml/perc
Ködkibocsátás	50 m/perc
Távirányító vezeték	3 m
Megfelelő ködképző folyadék	Rendelési szám 59 59 00 vagy 59 59 18
Megfelelő tisztító-folyadék	Rendelési szám 59 02 98