

## Dugaszolható toldócsatlakozók - CA-12M1N8A9503 - 1620002

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Toldó csatlakozó dugasz, egyenes, árnyékolt: van, SPEEDCON reteszelés, M23, Pólusszám: 12, Csatlakozási mód: Dugasz, Krimpcsatlakozás, Kábelkeresztmetszet: 6 mm ... 10 mm

### Key commercial data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| package_quantity | 1             |
| GTIN             | 4046356819923 |

### Technical data

#### Általános

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Érintkezőkamra számozásának forgásiránya              | standard         |
| Kódolás                                               | N                |
| Érintkezők csatlakozási módja                         | Krimpcsatlakozás |
| Érintkezők típusa                                     | Dugasz           |
| Pólusszám                                             | 12               |
| Érintkező átmérője Teljesítmény-érintkezők            | 1 mm             |
| Névleges áram teljesítmény-érintkezőnként 25°C esetén | 8 A              |

#### Környezeti feltételek

|           |      |
|-----------|------|
| Védettség | IP67 |
|-----------|------|

### classifications

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 | 272607xx |
| eCl@ss 5.0 | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 | 27260701 |
| eCl@ss 6.0 | 27260702 |
| eCl@ss 7.0 | 27440102 |
| eCl@ss 8.0 | 27440102 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001121 |
| ETIM 4.0 | EC002635 |
| ETIM 5.0 | EC002635 |

# Dugaszolható toldócsatlakozók - CA-12M1N8A9503 - 1620002


## classifications

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 43172015 |
| UNSPSC 7.0901 | 43201404 |
| UNSPSC 11     | 43172015 |
| UNSPSC 12.01  | 43201404 |
| UNSPSC 13.2   | 43201404 |

## Drawings

### Méretrajz



## Dugaszolható toldócsatlakozók - CA-12M1N8A9503 - 1620002

Sematikus rajz

