



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588  
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

## Mobil tartalékakku

### 1.0 Biztonsági előírások

Állítsa a készüléket stabil és sík felületre. Ha leesik, megsérülhet.

Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsütésnek vagy magas hőmérsékletnek, mert ezektől károsodhat, vagy le is rövidülhet a használati ideje.

Ne állítsa a készüléket hőforrások, pl. fűtőtest vagy más hőszugárzó készülék közelébe.

Ne tegye ki a készüléket esőnek, víznek, nedvességnek vagy magas páratartalomnak. Ne állítsa a fürdőszobában vagy a konyhában mosdókagyló vagy mosogatómedence mellé, és kerülje bármilyen érintkezését vízzel.

Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket.

Ne tegye a terméket mágneses tárgyak közelébe, mert ezáltal adatvesztés, illetve károsodás következhet be.

!!! FIGYELEM!!!

Készítsen a készülék első használatához egy adatmásolatot.

Nem vállalunk felelősséget az adatvesztésért, hacsak nem bizonyítható ránk a szándékosság vagy hanyagság. Adatvesztés esetén csak a meglévő biztonsági másolatokból a felhasználó berendezésén történő helyreállításához szükséges ráfordításra korlátozódik a felelősségünk.

**Sok szerencsét kívánunk ennek a készüléknek a használatához!** A készülék első használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a jelen használati útmutató utasításait és figyelmeztető megjegyzéseit. Ha figyelmen kívül hagyja őket, a készülék láthatja kárát.

### 2.0 Bevezetés

A mobil, hordozható, tartalék akkut speciálisan nagy áramigényű mobiltelefonokhoz fejlesztették ki. Alkalmas majdnem mindegyik általánosan használt okostelefon rendszerhez, mint pl. iOS, Android, Blackberry és Symbian. E termék birtokában biztonságban lehet útközben is, mert mindig elegendő tápellátás áll rendelkezésére készülékeinek táplálására, és nem kell az energiahánytól félnie. Az LC kijelzőn láthatja a készülék aktuális állapotát (töltés [Charging] / kisülés [Discharging]) és egészségféként a PA0050 akkujának kapacitását is.

## 2.1 Műszaki adatok

- Bemenet: 5V, 5000mA
- Kimenet: max. 1 A
- USB port (feltöltés): 1 db mikro USB csatlakozó
- Akku kapacitás: 5000 mAh
- Akku: lítium-polimer
- Üzemi hőmérséklet 0°C – 45°C
- Feltöltési idő: kb. 5 óra

- Az akku mérete: 95 x 42,71 x 22 (H x Szé x Ma) mm-ben

## 2.2 A csomag tartalma

- 1 db mobil tartalék akku, PA0050
- 1 db mikro USB töltőkábel
- 1 db használati útmutató

## 3.0 Kezelés

### 3.1 A PA0050 készülék feltöltése

1. Kösse össze a vele szállított USB töltőkábelt a készülék mikro USB csatlakozójával és egy számítógép USB portjával. A készüléket ezután a számítógép automatikusan feltölti.

### 3.2 Energia leadás mobil készülékekre

1. Kösse össze a töltendő készülékeket az USB csatlakozóval. Használja ehhez az éppen töltendő készülékekhez alkalmas USB töltőkábelt.

### 4.0CE konformitási nyilatkozat:

Ez a készülék a 2004/108/EU és 2006/95/EU irányelvben előírt jelöléssel van ellátva: a CE jelzéssel a Logilink®, amely a 2direct GmbH bejegyzett védje gye, kijelenti, hogy a készülék teljesíti az európai rendelkezések alapvető követelményeit és irányelveit. Ezek lehívhatók online a [www.logilink.com](http://www.logilink.com) címen. Minden kereskedelmi és bejegyzett védjegy felett a mindenkor tulajdonos rendelkezik.