



# renkforce

## H Használati útmutató

### GR2 USB 2.0 digitalizáló box

Rend. sz. 1304232

#### Rendeltetészerű használat

A terméket egy számítógép USB portjához való csatlakoztatásra tervezték, ahol egy analóg AV jel (FBAS-/Svideo jel és sztereo audio jel) digitalizálására szolgál.

A fent leirtaktól eltérő alkalmazás károsíthatja a készüléket, és veszélyekkel, pl. rövidzárlat, gyulladás, áramütés, stb. járhat.

A terméket nem szabad módosítani, ill. átépíteni. A

biztonsági előírásokat okvetlenül be kell tartani.

A készülék teljesíti az európai és nemzeti törvényi előírásokat. Az összes előforduló cégnév és készülék megnevezés a mindenkorai tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

#### A szállítás tartalma

- Digitalizáló doboz
- Csatlakozókábel készlet
- CD szoftverrel/meghajtóval
- Használati útmutató

#### A jelképek magyarázata



A háromszögbe foglalt felkiáltójel a készülék kezelése, üzemelése vagy működtetése közben fellépő rendkívüli veszélyekre figyelmeztet.

→ A „nyíl”-szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal.

#### Biztonsági előírások



**Olvassa el először a teljes használati útmutatót, fontos információkat tartalmaz a használatához.**

**A kezelési előírások be nem tartása esetén keletkező károkra a szavatosság és a garancia nem érvényes! A következményes károkért nem vállalunk felelősséget!**

**Tárgyi vagy személyi károkért, melyek a szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából adódtak, nem vállalunk felelősséget! Ilyen esetekben érvényét veszti a szavatosság és garancia!**

- Biztonsági okokból nem engedélyezett a készülék önkényes átépítése és/vagy megváltoztatása.
- Ne tegye ki a terméket magas hőmérsékletnek, nedvességnek, erős rezgésnek, valamint erős mechanikai igénybevételnek.
- Ha kételyei vannak a termék biztonságosságával vagy kezelésével kapcsolatban, forduljon szakemberhez.
- A termék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való. A készüléket úgy működtesse, hogy gyerekek ne férhessenek hozzá.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, mert a gyerekek számára veszélyes játékszerré válhat.
- Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.

#### Szoftver telepítése és üzembe helyezés

- Indítsa el az operációs rendszert (Windows XP vagy magasabb), és várjon, amíg teljesen be nem töltődik.
- Rakja be a mellékelt CD-t a számítógép megfelelő meghajtójába. Amennyiben nem indul el automatikusan az illesztő program, indítsa el kézzel. Ehhez indítsa el az „Autorun.exe” fájlt a CD főkönyvtárából.
- Ezután a meghajtót kell telepíteni.

Kattintson a szoftver ablakban a „Driver Installation” (meghajtó telepítése) pontra.

Ha megjelenik a „Please plug-in USB TV dongle” üzenet, csatlakoztassa az AV digitalizálót a számítógép egy szabad USB csatlakozójához.

A következő ablakban válassza ki a készülék típusát majd kattintson az „OK”-ra.

Lehetséges, hogy megjelenik egy üzenet, hogy a meghajtó nem állta ki a Windows Logo tesztjét. Ebben az esetben kattintson az „Installation fortsetzen”-re (telepítés folytatása).

Miután sikeresen befejeződött a készülék meghajtójának telepítése, megjelenik egy erre vonatkozó üzenet. Ezt az üzenetet hagyja jóvá az „OK”-val.

- A szoftver ablakban kattintson a „Software Installation”-re (szoftver telepítése), hogy telepítse azt a programot amellyel a videójelek digitalizálhatók.

Kövesse a szoftver összes utasítását.

- Csatlakoztassa az audio-videó forrása av kimeneteit a digitalizáló doboz IN-nel jelzett aljaiba.

"Video IN" sárga alj	videócsatlakozó
"S-Video IN" alj	S-Video csatlakozó
"AUDIO IN R" piros alj	jobboldali audio csatlakozó
"AUDIO IN L" fehér alj	baloldali audio csatlakozó

→ A videó csatlakoztatáshoz vagy csak a VIDEO IN, vagy csak az S-VIDEO IN csatlakozó alkalmazható. Soha ne használja mindkét aljat egyszerre az AV forrás készülékén.

- A digitális doboz OUTPUT AV kimeneteit kiegészítésként egy videómonitorra vagy egy TV készülékre csatlakoztathatja az AV jel ellenőrzésére.

"Video OUTPUT" sárga alj	videócsatlakozó
"S-Video OUTPUT" alj	S-vidéo csatlakozó
AUDIO OUTPUT R piros alj - jobboldali audió csatlakozó	
AUDIO OUTPUT L fehér alj	baloldali audió csatlakozó

→ A videó jel a digitális dobozban nem változik, azaz, ha pl. az AV forrása a Video IN videocsatlakozóra van kötve, a videójel csak a VIDEO OUTPUT kimeneten fog kimenni. Az S-Video OUTPUT ebben az esetben inaktív marad.

Ha a csatlakoztatáshoz a mellékelt scart átalakítót használja, vigyázzon arra, hogy az INPUT/OUTPUT kapcsolót helyesen állítsa be:

Alkalmazás az AV bemeneten	Kapcsolóállás INPUT,
Alkalmazás az AV kimeneten	Kapcsolóállás OUTPUT

- Ezután elindíthatja a korábban telepített szoftvert és digitalizálhatja filmjeit. A szoftver kezeléshez egy megfelelő kézikönyv is telepítődött.

#### Karbantartás és tisztítás

A tisztításhoz használjon egy tiszta, puha, száraz ruhát.

Ne használjon vegyi tisztítószeret, mert elszínezheti a készülékházat.

#### Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagok tekintendők, és nem valók a háztartási szeméttel!

Az elhasználdott készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

#### Műszaki adatok

Tápfeszültség.....5 V/DC (USB-n keresztül)

Operációs rendszer..... Windows XP vagy magasabb

Videó szabványok ..... PAL / NTSC / SECAM

Letapogatási ráta ..... max. 720 x 576 pixel / 25 fps (PAL)

max. 720 x 480 pixel / 29,9 fps (NTSC)



Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau ([www.conrad.com](http://www.conrad.com)).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

© Copyright 2015 by Conrad Electronic SE.